

6-tums HDMI-förlängningskabel - Kort HDMI-kabel hane till hona - 4K
HDMI-kabelförlängare - 4K 30Hz UHD HDMI Port Saver M/F - Höghastighets HDMI 1.4 -
30AWG - HDMI-dongelförlängare

Produkt ID: HDMIEXTAA6IN



HDMIEXTAA6IN HDMI® portskyddande kabel är en 15 cm HDMI-kabel designad för att förhindra slitage på HDMI-porten på din dator eller A/V-enhet (Blu-Ray spelare, A/V-mottagare, o.s.v.). Kabeln har 1 HDMI-kontakt (hane) och 1 HDMI-kontakt (hona), som förlänger HDMI-portens avstånd (hona) från ett grafikkort eller A/V-enhet till själva enheten, vilket minskar slitaget vid upprepade insättningar och borttagningar och avlägsnar viktbelastningen från en vanlig HDMI-kabelanslutning från enhetens port.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skydda grafikkortets eller bildskärmens HDMI®-port mot slitage från frekventa anslutningar
- Tillåter att HDMI-kompatibla enheter tar ström från värdenheten

Funktioner

- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- Guldpläterade HDMI-kontakter
- KVALITETSKONSTRUKTION: 30AWG-tråd med guldpläterade kontakter och EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta (85 % täckning) förbättrar signalintegriteten och tillförlitligheten; Honkontakt förhindrar slitage vid anslutning till din HDMI-port
- APPLICATIONS: HDMI cable extender allows for easier reach and to protect HDMI ports on your equipment such as: computer/laptop/desktop/workstation; Connect TV/monitor/display/projector; Ideal for home/office and travel; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- SPECIFIKATIONER: 15 cm | Svart | HDMI 1.4 | HDMI hane till hona | 30 AWG | PVC-mantel | Skärmning: Al-Mylar folie med 85 % flätning | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Stöder HDMI 1.4 och äldre

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	6.0 in [152.4 mm]
Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]

	Produktvikt	0.8 oz [24.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.3 in [18.6 cm]
	Paketets bredd	5.0 in [12.8 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.2 oz [34.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 15 cm höghastighets HDMI® portskyddande kabel - M/F
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.