

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 3m Plano -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

ID del Producto: HDMIMM10FL



El cable HDMI™ plano de alta velocidad con Ethernet admite las funciones avanzadas de la interfaz multimedia de alta definición, incluida la interconectividad de datos Ethernet con dispositivos HDMI compatibles. El cable cuenta con un diseño de eje plano que lo convierte en la solución ideal para instalaciones empotradas en la pared o para su instalación bajo moqueta o a lo largo de zócalos.

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz), y un ancho de banda de 10.2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin fisuras. También admite relaciones de aspecto amplias, lo que lo hace perfecto tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con video 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia de visualización y audición totalmente envolvente.

Construido con hilo de cobre de 28 AWG, conectores chapados en oro y apantallado mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y video nítida y de alta calidad con una confiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos equipados con HDMI® como televisores LCD, proyectores LCD, plasmas, televisores de alta definición y reproductores de DVD
- Permite conectar varios dispositivos con una conexión a Internet (receptores satelitales, reproductores de DVD, receptores A/V, televisores de alta definición y consolas de video juegos entre otros)
- Este cable HDMI de conexión rápida reemplaza la necesidad de utilizar múltiples cables de audio y video, por lo que se reduce el desorden y los inconvenientes, sumado a que su diseño de cable plano posibilita su instalación debajo de alfombras o empotrado en la pared

## Características

- Listo para 3D y Ethernet
- Soporta aplicaciones basadas en IP
- Compatible con resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
- Compatible HDMI® de Alta Velocidad
- Conectores HDMI recubiertos en oro

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Cable OD	0.2 in [4 mm]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	10.2 oz [290.0 g]

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Ancho de la Caja	20.0 in [50.7 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.1 oz [314.0 g]

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Plano HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 3m- HDMI - M/M
---------------------	---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.