

Câble HDMI de 6m - Câble HDMI Haut Débit 4K avec Ethernet - Cordon HDMI UHD 4K 30Hz - Bande Passante 10.2 Gbps - Câble Vidéo/Affichage HDMI 1.4 M/M 28AWG - HDCP 1.4 - Noir

Nº de produit: HDMIIMM20HS



Le câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMIIMM20HS de 6 m prend en charge les fonctionnalités avancées de l'interface multimédia haute définition, notamment l'interconnexion de données Ethernet avec les produits compatibles HDMI et est entièrement rétrocompatible avec les anciens appareils compatibles HDMI.

Le câble est doté de connecteurs HDMI (mâle) plaqués or qui permettent de garantir une connexion numérique de haute qualité capable de transmettre la vidéo en haute définition et du son multicanal entre des appareils tels que les lecteurs de disques Blu-Ray™, les téléviseurs HD, les lecteurs de DVD, les magnétoscopes numériques, les récepteurs stéréo, etc.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge une résolution maximale de 4K x 2K.

Tous les câbles HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure pour garantir une performance haute définition fiable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Le câble HDMI unique à connexion rapide remplace plusieurs câbles audio et vidéo, réduisant l'enchevêtrement de câbles et les efforts nécessaires
- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des DVR, etc.
- Permet de connecter des appareils compatibles HDMI comme des lecteurs DVD, des consoles de jeu, etc.
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)

Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE** : Câble HDMI de 6,1m avec Ethernet, compatible 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante de 10,2 Gbps, rapport d'aspect large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **DURABLE** : Câble HDMI 4K ultra haut débit entièrement moulé avec gaine en PVC durable pour résistance/fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC empêche les dommages dus à des flexions/utilisation brutale ; idéal pour les environnements commerciaux
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Ce câble HDMI vers HDMI a un fil de 28AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse de cuivre (couverture 85%), fournissant une vidéo et un audio de qualité
- **APPLICATIONS** : Utilisation en home office/salles de conférence/bureaux/classe, fonctionne avec votre PC portable/station de travail/barre de son pour des présentations via des écrans UHD/4K, un projecteur/grand écran ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES** : 6,1m | Noir | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | 28 AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine PVC | Blindage : Feuille d'Al-Mylar avec tresse à 85 % | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur
- Câble mDP/VGA - Adaptateur Convertisseur d'Écran mDP/VGA 4,5 m - Noir

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Style de connecteur Droit
Calibre du fil 26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble 20.0 ft [6.1 m]
Dia. ext. du câble 0.3 in [8.5 mm]
Longueur du produit 20.1 ft [6.1 m]
Largeur du produit 0.8 in [20 mm]
Hauteur du produit 0.4 in [10.4 mm]
Poids du produit 15.5 oz [440 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1
Longueur du Paquet 6.8 in [17.2 cm]
Largeur du Colis 7.7 in [19.6 cm]
Hauteur du Paquet 1.9 in [4.7 cm]
Poids brut 15.7 oz [446.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 6 m - HDMI - M/M

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

