

2m Micro HDMI auf HDMI Kabel mit Ethernet - 4k 30Hz Video - Robustes High Speed
Micro HDMI Typ-D auf HDMI 1.4 Konverter/Adapterkabel - UHD HDMI
Monitore/TVs/Displays - M/M

Produkt-ID: HDADMM2M



Das High Speed HDMI™ Micro zu HDMI Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um Geräte, die über einen HDMI Micro-Anschluss verfügen, mit einem HDMI-fähigen Bildschirm/Gerät zu verbinden. Es bietet eine kostensparende Lösung für den Anschluss von HDMI-fähigen Geräten der neuesten und der nächsten Generation an die bestehende HDMI-Technologie.

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt er Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Dieses Kabel besteht aus 34 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Eine Einzelkablöschung für schnelles Verbinden Ihres Smartphones oder eines mobilen Geräts an Ihr HDMI®-fähiges TV-Gerät oder Display.

Merkmale

- **HOCHGESCHWINDIGKEITS MIKRO HDMI AUF HDMI KABEL:** 2m HDMI 1.4b Adapter mit Ethernet unterstützt 4K (3840x2160p, 30Hz/4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbit/s Bandbreite, Wide Format, 8 Audio Kanäle (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **LANGLEBIG:** Ultra HD Hochgeschwindigkeits Konverter für Mikro HDMI auf HDMI mit strapazierfähigem PVC-Mantel für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit; flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen oder Beschädigung; ideal für kommerzielle Umgebungen
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Mikro HDMI auf HDMI Kabel mit 34AWG-Draht mit vergoldeten Anschlüssen und EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und Ableitung verbessern die Signalintegrität und Zuverlässigkeit und bieten eine höhere Video- und Audioqualität
- **ANWENDUNGEN:** Dieser Adapter verbindet Micro HDMI (Typ-D) Geräte wie Telefone, Tablets, Laptops und Kameras (DSLR/Video) mit Ihrem HDMI (Typ-A) Fernseher, Monitor, Display, Projektor; Ideal für größeren Bildschirmen; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPEZIFIKATIONEN:** 2m | Schwarz | HDMI 1.4b | HDMI Stecker (Typ-D/Micro) auf HDMI Stecker (Typ-A/Standard) | 32 AWG | PVC Mantel | Abschirmung: Al-Mylar-Folie | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Unterstützt HDMI 1.4 und früher | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - Micro HDMI (19-polig)

Physische

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	34 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.2 mm]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	2.1 oz [60.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.3 in [13.4 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.3 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 oz [68.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 m High Speed HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.