

## 25ft (7.5m) Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

ID del Producto: HDMIMM25FL



El cable HDMI™ plano de alta velocidad con Ethernet admite las funciones avanzadas de la interfaz multimedia de alta definición, incluida la interconectividad de datos Ethernet con dispositivos HDMI compatibles. El cable cuenta con un diseño de eje plano que lo convierte en la solución ideal para instalaciones empotradas en la pared o para su instalación bajo moqueta o a lo largo de zócalos.

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz), y un ancho de banda de 10,2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin fisuras. También admite relaciones de aspecto amplias, lo que lo hace perfecto tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia de visualización y audición totalmente envolvente.

Construido con hilo de cobre de 28 AWG, conectores chapados en oro y apantallado mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y vídeo nítida y de alta calidad con una fiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos equipados con HDMI® como televisores LCD, proyectores LCD, plasmas, televisores de alta definición y reproductores de DVD
- Permite conectar varios dispositivos con una conexión a Internet (receptores satelitales, reproductores de DVD, receptores A/V, televisores de alta definición y consolas de video juegos entre otros)
- Este cable HDMI® de conexión rápida permite reemplazar varios cables de audio y vídeo, a fin de reducir las molestias que causa el estorbo de cables. Su diseño plano permite su instalación bajo moquetas o detrás de las paredes

## Características

- Listo para 3D y Ethernet
- Soporta aplicaciones basadas en IP
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
- Soporta HDMI® de Alta Velocidad
- Conectores HDMI recubiertos en oro

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

**Observaciones / Requisitos**

Nota	Diám. ext. del cable: 18mm x 5mm
------	----------------------------------

**Características Físicas**

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	25.0 ft [7.6 m]
Longitud del Producto	25.0 ft [7.6 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	1.9 lb [0.9 kg]

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
Ancho de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® plano de alta velocidad de 7,6m con Ethernet - HDMI - M/M
---------------------	---

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.