

マイクロHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル／2m／4K30Hz／イーサネット対応／Micro HDMI タイプD／オス - オス／ブラック／モニター アダプター コード／ディスプレイ コンバーター

製品ID: HDADMM2M



イーサネット対応High Speed HDMI™ - マイクロHDMIケーブル。Micro HDMIポートを搭載したデバイスをHDMI対応のディスプレイ/デバイスに接続するように設計されています。次世代のHDMI対応デバイスを既存のHDMI技術に接続するためのコスト効率の高いソリューションを提供します。

High Speed HDMI™

このHDMI 1.4bケーブルは、Ultra HD 4K解像度(3840x2160p 30Hz または 4096x2160p 24Hz)、および10.2 Gbpsの帯域幅に対応し、スムーズで高品質な映像と音声の伝送を実現します。また、ワイドアスペクト比にも対応しているため、ホームエンターテインメントシステムからプレゼンテーション用途まで幅広く対応します。3D映像と8チャンネルオーディオ(5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD)にも対応し、臨場感あふれる視聴と聴取体験を提供します。

30AWGの銅線、金メッキコネクタ、高性能EMIシールド(アルミマイラー箔+銅編組)構造により、信号損失や外部ノイズを最小限に抑制します。これにより、安定した高品質の音声と映像の伝送が可能になります。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI®対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション

製品の特長

- ・ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bアダプタケーブル(2m)。4Kビデオをサポート(3840x2160p)

24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD (1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応

・高耐久性: 頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたUHDハイスピード対応マイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に理想的

・高品質設計: 34

AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するマイクロHDMI - HDMIビデオケーブル

用途: スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ (一眼レフ、ビデオカメラ) など、マイクロHDMI (Type-D) デバイスをHDMI (Type-A) 対応ディスプレイ機器 (テレビ、モニター、プロジェクターなど) に接続。大型スクリーンに理想的。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用

・仕様: 2m | ブラック | HDMI 1.4b | HDMI オス (Type-D/Micro) - HDMI オス (Type-A/標準) | 34 AWG | PVC被覆材 | シールド: アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601 カラー | HDMI 1.4 以前にも対応 | ライフタイム保証

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - Micro HDMI [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	34 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
ケーブル外径	4.2 mm [0.2 in]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	60.0 g [2.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.4 cm [5.3 in]

パッケージ横	12.3 cm [4.8 in]
パッケージ高さ	1.8 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	68.0 g [2.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - イーサネット対応ハイスピードHDMI® ケーブル 2m - HDMI - HDMI Micro オス/オス
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。