

Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m

Nº de produit: HDMIMM25FL



Le câble plat HDMI haute vitesse avec Ethernet HDMIMM25FL® de 7,6 m prend en charge l'interconnectivité des données Ethernet avec les appareils compatibles HDMI. Sa conception plate convient aux installations murales encastrées, sous les moquettes ou le long des plinthes.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez des appareils compatibles HDMI®, tels que des téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV et lecteurs de DVD
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
- Ce câble HDMI® simple à connexion rapide peut remplacer plusieurs câbles audio et vidéo, ce qui réduit l'encombrement et les tracas, tandis que la conception plate permet une installation pratique sous les moquettes ou derrière les murs

Spécifications techniques

- Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
- Prise en charge des applications sur IP
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
- Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
- Connecteurs HDMI plaqués or

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Diamètre extérieur du câble : 18 mm x 5 mm
----------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24 AWG

Longueur de câble	25.0 ft [7.6 m]
Longueur du produit	25.0 ft [7.6 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.9 lb [0.9 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.6 in [19.2 cm]
Largeur du Colis	7.3 in [18.5 cm]
Hauteur du Paquet	2.0 in [5.1 cm]
Poids brut	2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 7,6 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

