

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet a Micro HDMI 3m - 2x Macho - Negro

ID del Producto: HDADMM3M



El cable de alta velocidad con Ethernet HDADMM3M (3 m) incluye un conector HDMI® (A) macho y un conector HDMI Micro (D), lo cual permite conectar dispositivos con puerto HDMI Micro a un dispositivo/monitor con puerto HDMI estándar: una solución económica para conectar dispositivos de vanguardia y próxima generación con HDMI disponible a tecnología HDMI existente.

El cable HDMI/HDMI Micro incluye conectores de alta calidad con puntas chapadas en oro, lo cual garantiza la máxima conectividad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un smartphone u otro dispositivo portátil equipado con HDMI® Micro a un TV o una pantalla con HDMI disponible

Características

- CABLE MICRO HDMI a HDMI DE ALTA VELOCIDAD: El cable adaptador HDMI 1.4b de 3m con Ethernet es compatible con 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2Gbps, Audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vídeo 3D

- **DURABLE:** Cable convertidor de Micro HDMI a HDMI de alta velocidad totalmente moldeado con cubierta de PVC para una gran resistencia. El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido al uso intensivo. Ideal para entornos comerciales
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Está fabricado con cable de 34AWG y conectores chapados en oro, y el blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenza de cobre mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad, proporcionando una mayor calidad de señal
- **APLICACIONES:** Este adaptador conecta dispositivos Micro HDMI (Tipo-D) como teléfonos, tablets, portátiles y cámaras (DSLR/Vídeo) a su TV, monitor, pantalla, proyector HDMI (Tipo-A). Ideal para pantallas grandes. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **ESPECIFICACIONES:** 3m | Negro | HDMI 1.4b | HDMI Macho (Tipo-D/Micro) a HDMI Macho (Tipo-A/Estándar) | 34 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 | HDMI 1.4 y anteriores| Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
MTBF	La tasa de inserción del conector HDMI es de 10000+ veces y del conector Micro HDMI es de 5000+ veces.

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - Micro HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]

Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	3.1 oz [88.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 3m- HDMI a Micro HDMI - M/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.