

25ft (7.5m) Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Productcode: HDMIMM25FL



Deze platte High Speed HDMI™ kabel met Ethernet ondersteunt geavanceerde mogelijkheden van de High Definition Multimedia Interface, inclusief Ethernet data interconnectiviteit met compatibele HDMI apparaten. Dankzij het flat-shaft ontwerp is deze kabel de ideale oplossing voor wandinstallatie of installatie onder tapijt of langs plinten.

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Door het gebruik van 28 AWG koperdraad, vergulde connectors en EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Connect HDMI®-equipped devices like LCD TVs, LCD Projectors, Plasma TVs, HDTVs and DVD Players
- Connect multiple devices with one Internet connection (satellite receivers, DVD players, A/V receivers, High Definition TVs, game consoles and more)
- This quick-connect, single HDMI® cable can replace multiple audio and video cables, reducing clutter and hassle, while the flat wire design allows convenient installation under carpets or behind walls

Eigenschappen

- 3D and Ethernet ready for supported devices
- Supports IP-based applications
- Supports Ultra HD Resolutions up to 4k x 2k
- Supports High Speed HDMI®
- Gold-plated HDMI connectors

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Cable OD: 18mm x 5mm
---------	----------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	25.0 ft [7.6 m]
Lengte product	25.0 ft [7.6 m]
Breedte product	0.9 in [2.3 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.9 lb [0.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.4 in [18.8 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Package Height	1.8 in [4.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 lb [0.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 25 ft Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI - M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.