

3ft (91cm) Slim HDMI Cable, 4K High Speed HDMI Cable with Ethernet, 4K 30Hz UHD HDMI Cord, 10.2 Gbps Bandwidth, HDMI 1.4 Video / Display Cable 36AWG, HDCP 1.4 - Thin HDMI Cable

Produkt-ID: HDMIMM3HSS



Das Schlanke High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet ist mit HDMI-fähigen Geräten kompatibel und verfügt über ein dünnes Kabeldesign (3,5 mm Durchmesser).

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz), 1080p+ bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt er Breitbildformate und ist damit perfekt für Home Entertainment-Systeme und professionelle Präsentationen geeignet. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Dieses Kabel besteht aus 36 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Allows multiple High Speed HDMI®-equipped devices to share Internet connection (satellite receivers, DVD players, A/V receivers, High Definition TVs, game consoles and more)
- Connect HDMI-equipped devices like LCD TVs, LCD Projectors, Plasma TVs, HDTVs and DVD Players

Merkmale

- **HIGH SPEED HDMI CABLE:** 3ft (91cm) Slim HDMI Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **SLIM AND DURABLE:** Ultra HD slim (0.14"/3.6mm OD) HDMI cable w/ durable PVC jacket & strain relief for high strength/reliability; Thin HDMI cable w/ a low profile design that reduces bend radius & improves flexibility; Ideal for Commercial environments
- **QUALITY CONSTRUCTION:** 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid (85% coverage) improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- **APPLICATIONS:** Use in home offices/boardrooms/conference rooms/offices/classrooms, works with your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projector or large display; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECS:** 3 ft (91 cm) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 36 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 85% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Max.	4K x 2K @ 30 Hz
------	-----------------

Digitalauflösungen

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	36 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.6 mm]
Produktlänge	36.0 in [91.5 cm]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.9 in [14.9 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.8 cm]
Versandgewicht	1.6 oz [44.0 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI -M/M
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.