

3m Micro HDMI naar HDMI Kabel met Ethernet, 4K 30Hz Video, Duurzame High Speed
Micro HDMI Type-D naar HDMI 1.4 Adapter/Converter Kabel, UHD HDMI
Monitors/TVS/Displays, M/M

Productcode: HDADMM3M



De HDADMM3M High Speed-kabel met Ethernet (3 m) beschikt over een HDMI® (A)-stekker en een HDMI Micro (D)-connector, waardoor u apparatuur met een HDMI-micropoort op een beeldscherm/apparaat met een standaard HDMI-poort kunt aansluiten. Dit biedt een kostenbesparende oplossing om geavanceerde HDMI-apparaten van de volgende generatie aan te sluiten op bestaande HDMI-technologie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw smartphone of andere draagbare HDMI®-microapparatuur aan op uw HDMI-TV of -beeldscherm

Eigenschappen

- HIGH SPEED MICRO HDMI NAAR HDMI KABEL: 3m HDMI 1.4b adapterkabel met Ethernet | 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz, 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2Gbps bandbreedte, breedbeeld ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video

- **DUURZAAM:** Volledig gegoten Ultra HD High Speed Micro HDMI naar HDMI converter kabel. Duurzame PVCtrekontlasting voorkomt rafelen of schade als gevolg van herhaalde buigen en intensief gebruik. Ideaal voor commerciële omgeving
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Micro HDMI naar HDMI-videokabel met 34AWG-draad en vergulde connectoren. EMI-bescherming met Al-Mylar-folie en koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor hogere kwaliteit video en audio.
- **APPLICATIES:** Deze adapter verbindt Micro HDMI (Type-D) apparaten zoals telefoons, tablets, laptops en camera's (DSLR/Video) met uw HDMI (Type-A) TV, monitor, display, projector. Ideaal voor het bekijken op grotere schermen. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECIFICATIES:** 3 m zwart HDMI 1.4b HDMI Male (Type-D/Micro) naar HDMI Male (Type-A/Standard) | 34 AWG PVC Omhulsel | Al-Mylar folie met vlechtwerk | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Kleur | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder| Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
MTBF	De HDMI aansluiting is getest op meer dan 10.000 inserties en de Micro HDMI aansluiting op meer dan 5000 inserties.

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - Micro HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]

Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	3.1 oz [88.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.