

Câble HDMI Mince de 0,9m - Câble HDMI Haut Débit 4K avec Ethernet - Cordon HDMI UHD 4K30Hz, Bande Passante 10.2Gbps - Câble Vidéo HDMI 1.4 36AWG - HDCP 1.4 - Câble HDMI Mince

N° de produit: HDMIMM3HSS



Le câble HDMI™ Haute Vitesse Slim avec Ethernet est compatible avec les appareils prenant en charge HDMI, et présente un design de câble fin (3,5 mm de diamètre).

HDMI™ Haute Vitesse

Ce câble HDMI 1.4b prend en charge les résolutions Ultra HD 4K (3840x2160p à 30Hz), le 1080p+ jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120Hz, et une bande passante de 10,2 Gbps pour une transmission fluide de la vidéo et de l'audio. Il prend également en charge les formats grand angle, ce qui le rend idéal pour les systèmes de divertissement à domicile comme pour les présentations professionnelles. Grâce à la prise en charge de la vidéo 3D et de l'audio à 8 canaux (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), vous bénéficiez d'une expérience visuelle et sonore totalement immersive.

Fabriqué avec du fil de cuivre 36 AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage EMI de qualité supérieure utilisant une feuille Al-Mylar et une tresse en cuivre, ce câble réduit la perte de signal et les interférences. Cela garantit une transmission audio et vidéo claire, de haute qualité et d'une fiabilité exceptionnelle.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet à plusieurs appareils compatibles HDMI® haute vitesse de partager une connexion Internet (décodeurs satellite, lecteurs DVD, amplificateurs audio/vidéo, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
- Connectez des appareils compatibles HDMI tels que les vidéoprojecteurs LCD, les téléviseurs LCD, plasma et HDTV et les lecteurs DVD

Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE** : Câble HDMI mince de 91cm avec Ethernet, compatible 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante de 10,2 Gbps, rapport d'aspect large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **FIN ET DURABLE** : Câble HDMI ultra-fin (3,6mm de diamètre) avec gaine PVC et décharge de traction pour une résistance/fiabilité élevées ; câble HDMI fin qui réduit le rayon de courbure et améliore la flexibilité ; idéal pour les environnements commerciaux
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Fil de 36AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse de cuivre (couverture 85%) améliorent l'intégrité du signal, fournissant une vidéo et audio de meilleure qualité
- **APPLICATIONS** : Utilisation en home office/salles de conférence/bureaux/classe, fonctionne avec votre PC portable/station de travail/barre de son pour des présentations via des écrans UHD/4K, un projecteur/grand écran ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES** : 91cm | Noir | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | 36AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine PVC | Blindage : Feuille d'Al-Mylar avec tresse à 85 % | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	36 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.6 mm]
Longueur du produit	36.0 in [91.5 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.1 oz [32.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.9 in [14.9 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.7 cm]

Hauteur du Paquet 0.7 in [1.8 cm]

Poids brut 1.6 oz [44.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® slim haute vitesse avec Ethernet de 90 cm - HDMI - M/M

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis