Câble Micro HDMI Actif vers HDMI avec Ethernet 5m - Vidéo 4K 30Hz - Câble Adaptateur/Convertisseur Micro HDMI Type-D Haute Vitesse vers HDMI 1.4 - Écrans/TV/Affichages UHD HDMI

Nº de produit: HDADMM5MA

Le câble actif HDMI® vers Micro HDMI HDADMM5MA comporte un amplificateur de signal actif intégré pour une distance de connexion pouvant atteindre 5 m entre votre smartphone, tablette ou autre appareil portable Micro HDMI et un téléviseur ou un écran compatible HDMI, sans perte de signal.

Ce câble HDMI durable et léger est fait de fils HDMI de moitié plus fins environ que le câble ordinaire de 5 m, ce qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, le câble comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe.

Le circuit d'amplification actif et le design fin de ce câble en font la solution parfaite pour tout utilisateur mobile, des itinérants aux emplois du temps chargés à ceux qui souhaitent se connecter depuis le confort de leur canapé. Ce câble est assez portable pour se loger facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable, vous permettant ainsi d'avoir toujours le bon câble pour connecter votre appareil mobile à un écran HDMI. De plus, il est assez mince pour fournir une connexion pratique à votre téléviseur sans vous imposer la contrainte de câbles volumineux qui s'enchevêtrent, et tout ça sans source d'alimentation externe.

Ce câble HDMI actif de 5 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter à l'étiquette « Display » (Ecran) figurant sur le connecteur HDMI de votre écran pour vous assurer que l'appareil et la source Micro HDMI sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Raccordez un appareil portable compatible Micro HDMI (smartphone, tablette, etc.) situé jusqu'à 5 m de votre téléviseur ou écran HDMI, sans perte de signal

Spécifications techniques

• CÂBLE MICRO HDMI À HDMI MINCEUR : Câble actif Micro HDMI 1.4b de 5 m avec Ethernet, compatible avec les vidéos 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D

• CIRCUIT ACTIF : L'amplificateur actif alimenté par bus amplifie les signaux vidéo sur de plus longues distances, jusqu'à 5 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces couleur supplémentaires tels que Adobe RGB et YCC601 Color ; le cordon est idéal pour les environnements commerciaux

• FLEXIBLE ET DURABLE : Câble convertisseur Micro HDMI vers HDMI ultra fin (3,6 mm de diamètre) avec gaine durable et décharge de traction flexible pour éviter l'effilochage ; fil de 36 AWG avec connecteurs plaqués or, et feuille d'Al-Mylar/tresse en cuivre pour améliorer l'intégrité et la fiabilité du signal

• APPLICATIONS : Cet adaptateur permet de connecter des appareils Micro HDMI (Type-D) tels que des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des appareils photo (DSLR/Vidéo) à votre téléviseur/moniteur/affichage/projecteur HDMI (Type-A) ; idéal pour le visionnage sur des écrans plus grands ; Samsung/Sony/Téléphone Apple/Dell/LG

• CARACTÉRISTIQUES : 5 m | Noir | HDMI 1.4b | HDMI mâle (Type-D/Micro) vers HDMI mâle (Type-A/Standard) | Gaine : PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | HDCP 1.4, CEC | Garantie de 2 ans | Remarque : le connecteur HDMI étiqueté " Display " se connecte au côté écran

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance		
	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
	Connecteur B	1 - Micro HDMI (19 broches)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Droit
	Calibre du fil	36 AWG
	Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
	Dia. ext. du câble	0.1 in [3.6 mm]
	Longueur du produit	16.4 ft [5.0 m]
	Largeur du produit	7.6 in [19.3 cm]
	Hauteur du produit	3.4 in [8.6 cm]
	Poids du produit	3.6 oz [103.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	15.6 in [39.5 cm]
	Package Width	5.5 in [14.0 cm]
	Package Height	0.7 in [1.7 cm]
	Poids brut	3.7 oz [106.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble Slim HDMI actif haute vitesse vers Micro HDMI de 5 m

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis