

6ft (1.8m) HDMI Cable - 4K High Speed HDMI Cable with Ethernet - 4K 30Hz UHD
HDMI Cord - 10.2 Gbps Bandwidth - HDMI 1.4 Video / Display Cable M/M 28AWG -
HDCP 1.4 - Black

Produkt-ID: HDMIMM6HS



Das High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um eine überlegene Video- und Audioleistung zu liefern und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung mit einer Vielzahl von HDMI-Geräten zu gewährleisten, darunter HD-Fernseher, Stereoanlagen, Projektoren, Spielekonsolen und vieles mehr.

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz), Full HD (1920x1080p bei bis zu 120Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt es Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein vollkommenes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Hochwertige Bauqualität

Dieses Kabel besteht aus 28 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Quick-connect single HDMI® cable replaces multiple audio and video cables, reducing clutter and hassle
- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVRs, etc.
- Connecting HDMI-equipped devices such as DVD players, game consoles, etc.
- Enables multiple devices to share an Internet connection (where applicable, device must support High Speed HDMI® with Ethernet)

Merkmale

- HIGH SPEED HDMI CABLE: 6ft (1.8m) HDMI Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- DURABLE: Ultra HD high speed fully molded 4K HDMI cable with durable PVC jacket for high strength and reliability; Flexible PVC strain relief prevents fraying or damage due to repetitive bending or rough usage; Ideal for Commercial environments
- QUALITY CONSTRUCTION: This HDMI to HDMI cable has a 28AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid (85% coverage) improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- APPLICATIONS: Use in home offices/boardrooms/conference rooms/offices/classrooms, works with your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projector or large display; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECS: 6 ft (1.8 m) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 28 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 85% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 19

Steckverbinderplatten Gold

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelummantelung

Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
--------------------------	------------------------------------

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.3 mm]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	5.2 oz [148.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	6.4 in [16.2 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.9 oz [166.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 6 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI - M/M
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.