

Cable de 1.8m HDMI de alta velocidad con Ethernet - Cable HDMI 4K x 2K - Cable HDMI para TV

ID del Producto: HDMIMM6HS



El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de video y audio, al tiempo que garantiza una conectividad confiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más.

Alta Velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), Full HD (1920x1080p a un máximo de 120 Hz), y un ancho de banda de 10.2 Gbps para una transmisión de video y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con video en 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 28 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y video nítida y de alta calidad con una confiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Quick-connect single HDMI® cable replaces multiple audio and video cables, reducing clutter and hassle
- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVRs, etc.
- Connecting HDMI-equipped devices such as DVD players, game consoles, etc.
- Enables multiple devices to share an Internet connection (where applicable, device must support High Speed HDMI® with Ethernet)

Características

- Conectores HDMI® revestidos en oro
- Fabricación de alta calidad
- Listo para 3D y Ethernet
- APLICACIONES: Utilícelo en oficinas en casa/salas de juntas/aulas, funciona con su portátil/estación de trabajo profesional/barra de sonido para presentaciones a través de monitores UHD/4K, proyector o pantalla grande; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECS: 6 ft (1.8 m) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 28 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 85% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Cable OD 0.3 in [7.3 mm]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 5.2 oz [148.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.4 in [16.2 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.9 oz [166.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - 6 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI - M/M

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.