Cable HDMI de alta velocidad 10m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM10M

El cable HDMI® de Alta Velocidad 10m, HDMM10M está construido con materiales de alta calidad y dispone de 2 conectores HDMI (machos) revestidos en oro para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores Blu-Ray, televisores de alta definición, reproductores de DVD y receptores estéreo entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI, HDMM10M cuenta con el respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y vídeo digital HDMI de Alta Velocidad están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El HDMI estándar combina video y audio digital multicanal de gran ancho de banda en un sólo cable, y proporciona imágenes de claridad cristalina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• De utilidad para conectar dispositivos de audio y vídeo de alta definición como reproductores Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, etc.

• Una práctica solución de un sólo cable para conectar cajas decodificadoras (set-top boxes) y receptores de audio y vídeo de alta definición

Características

• Conectores HDMI® revestidos en oro

• Construcción de alta calidad

• Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Oro
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)		
	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
	Cable OD	0.4 in [10 mm]

	Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
	Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
	Altura de la Caja	2.8 in [70.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.5 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 10 m - HDMI - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.