

Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

ID del Producto: HDMM10MA



El cable HDMI® de alta velocidad (10 m) activo, modelo HDMM10MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 10 m, entre dispositivos con HDMI disponible, sin pérdida de señal.

Este duradero pero liviano cable está fabricado con un alambre HDMI más fino que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI (10 metros) está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores de DVD, grabadoras DVR, consolas de juegos, proyectores, etc., a distancias largas, sin pérdida de señal.

## Características

- **CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** Cable HDMI activo de 10m con Ethernet soporta vídeo 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | relación de aspecto amplia, Audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vídeo 3D
- **CIRCUITO ACTIVO:** El amplificador activo alimentado por el bus potencia señales de vídeo, extendiendo la señal HDMI en hasta 10m (sin necesidad de alimentación externa), admite espacios de color adicionales como Adobe RGB y YCC601
- **CABLE DURABLE:** Ideal para instalaciones que requieran la clasificación CL2. Cubierta de PVC flexible. Blindaje de Al-Mylar con trenzado y conectores chapados en oro con carcasa metálica que mejoran la integridad de la señal, bloqueando interferencias EMI
- **APLICACIONES:** Utilice este cable HDMI largo para la oficina en casa, la sala de conferencias, la oficina o el aula. Funciona con su ordenador portátil/estación de trabajo profesional/barra de sonido para realizar presentaciones a través de monitores 4K
- **ESPECIFICACIONES:** 10m | Negro | HDMI 1.4b | Cable HDMI Macho a Macho | Chaqueta: PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | CL2 | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Garantía de 2 años

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips	Redmere - PRE1692

---

### Rendimiento

Resolución Digital  
Máxima 4K x 2K @ 30 Hz

---

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
Cable OD	0.3 in [7.5 mm]
Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	1.3 lb [0.6 kg]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.2 cm]
Altura de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 lb [1.3 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® activo de alta velocidad de 10 m - HDMI - M/M
---------------------	---

---

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.