

Cavo HDMI da 4,6m - Cavo HDMI 4K ad Alta Velocità con Ethernet - Cavo Video UHD 4K 30Hz - Cavo Monitor HDMI 1.4 Ultra HD per Proiettori, TV e Display - Nero - M/M

ID prodotto: HDMM15



Il cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet è progettato per offrire prestazioni video e audio superiori, garantendo al contempo una connettività affidabile con una vasta gamma di dispositivi HDMI, tra cui televisori HD, ricevitori stereo, proiettori, console di gioco e altro ancora.

HDMI™ ad Alta Velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz), Full HD (1920x1080p fino a 120Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Qualità Costruttiva Premium

Realizzato con filo di rame 30 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Caratteristiche

- **CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** Cavo HDMI 1.4b da 4,6m con Ethernet; Video 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2 Gbps, Formato Video Wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- **RESISTENTE:** Cavo HDMI Ultra HD 4K ad alta velocità da 4.6m; Rivestito in resistente e flessibile PVC per garantire lo scarico della trazione e ridurre lo sfilacciamento e I danni dovuti alle ripetute torsioni; Ideale per ambienti commerciali
- **QUALITÀ:** cavo convertitore da Mini HDMI a HDMI realizzato con filo 30AWG; Connettori placcati in oro e schermatura EMI con lamina in Alluminio e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale fornendo video e audio di alta qualità
- **APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K ideale per casa/ufficio/sale conferenze/aula, funziona con laptop, workstation professionale e soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettore o display di grandi dimensioni; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECIFICHE:** 4,6m|Nero|HDMI 1.4b|Cavo HDMI Maschio Maschio| 30AWG | Connettori placcati in oro | Guaina in PVC | Schermatura: alluminio e rame (Copertura 65%) | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità Da 0% a 95% (senza condensa) a 25°

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza del cavo 15.0 ft [4.6 m]

Lunghezza prodotto 15.0 ft [4.6 m]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 11.9 oz [337.8 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.1 in [12.9 cm]

Larghezza del Pacco 14.6 in [37.1 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione (confezione) 10.4 oz [294.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella 1 - 15 ft High Speed HDMI® Cable - HDMI - M/M

confezione

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

