

Câble Mini HDMI vers DVI de 1m - Câble DVI-D vers HDMI (1920x1200p) - Mini HDMI Mâle 19 Broches vers DVI-D Mâle - Câble Convertisseur pour Moniteur Numérique M/M

N° de produit: HDCDVIMM1M



Le câble Mini HDMI® vers DVI-D HDCDVIMM1M de 1 m vous permet de visionner vos photos et vidéos à partir de votre caméra ou d'un autre appareil mobile Mini HDMI (tablette, ordinateur portable, etc.) sur un écran ou vidéoprojecteur DVI-D. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser notre câble audio stéréo Slim 3,5 mm (1 m) (MU3MMS) pour intégrer l'audio à vos présentations vidéo.

Le HDCDVIMM1M a été conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale et une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez votre caméra ou autre appareil mobile Mini HDMI (tablette, ordinateur portable, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI-D

Spécifications techniques

- CÂBLE MINI HDMI VERS DVI : Câble Mini HDMI mâle vers DVI-Digital (19 broches) mâle de 1m, compatible Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, liaison simple, bande passante 3,9 Gbps, profondeur de couleur 24 Bpp (RGB)

- **DURABLE** : Câble haut débit Full HD moulé avec une gaine PVC durable pour une haute résistance/fiabilité, la décharge de traction en PVC empêche l'effilochage/dommages dus à des flexions répétitives/utilisation brutale ; pour les environnements commerciaux
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Fil de 30AWG avec des connecteurs plaqués or et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité
- **APPLICATIONS** : Ce câble permet de connecter des appareils Mini HDMI (Type-C) tels que des téléphones/tablettes/ordinateurs portables/appareils photo (DSLR/Vidéo) à votre moniteur DVI/écran/projecteur ; fonctionne avec les moniteurs Samsung/Dell/HP/Acer/LG
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1m | Noir | HDMI Mâle (HDMI Type-C/Mini) vers DVI-Digital (19-pin) Mâle | Connecteurs plaqués or | 30 AWG | 0.2" (5mm) OD | Gaine PVC | Blindage EMI : Feuille d'Al-Mylar avec tresse en cuivre

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]

Largeur du produit	1.6 in [4 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1 cm]
Poids du produit	2.4 oz [68.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.1 in [18.1 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Poids brut	2.7 oz [76.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Mini HDMI® vers DVI-D 1 m - M/M
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis