

## Adaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

ID del Producto: HDCDVIMM2M



El cable Mini HDMI® a DVI-D, de 2 metros, modelo HDCDVIMM2M, permite ver imágenes y vídeos desde una cámara u otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI en una pantalla o un proyector con DVI-D disponible. Opcionalmente, para incorporar audio a las presentaciones de vídeo, se puede utilizar nuestro cable delgado de audio estéreo (2 metros) (MU6MMS).

Respaldo por nuestra garantía de por vida, el cable HDCDVIMM2M está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y confiabilidad.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de una cámara o cualquier otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI a una pantalla o un proyector DVI-D

## Características

- CABLE MINI HDMI A DVI: Soporta Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, Monoenlace, 3,9 Gbps de ancho de banda, 24 Bpp (RGB) de profundidad de color

- **DURABLE:** Cubierta de PVC durable para una gran resistencia y fiabilidad. El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido al uso intensivo. Ideal para entornos comerciales
- **FABRICACION DE CALIDAD:** Cable de 30AWG con conectores chapados en oro, y blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que mejoran la integridad y fiabilidad de la señal
- **APLICACIONES:** Este cable conecta dispositivos Mini HDMI (Tipo-C) como teléfonos, tablets, portátiles y cámaras (DSLR/Vídeo) a su monitor DVI/DVI/proyector. Funciona con monitores Samsung/Dell/HP/Hacer
- **ESPECIFICACIONES:** 2m | Negro | HDMI Macho (HDMI Tipo-C/Mini) a DVI-Digital (19 pines) Macho | 30 AWG | 5mm OD | Cubierta de PVC | Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre

#### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Active or Passive Adapter  | Pasivo                                      |
| Revestimiento del Conector | Oro                                         |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

#### Conector(es)

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Conector A | 1 - Mini HDMI (19 pines) |
| Conector B | 1 - DVI-D (19 pines)     |

#### Características Físicas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Color                 | Negro           |
| Estilo de Conector    | Recto           |
| Calibre del Conductor | 30 AWG          |
| Longitud del Cable    | 6.6 ft [2 m]    |
| Longitud del Producto | 6.6 ft [2 m]    |
| Ancho del Producto    | 1.6 in [4.0 cm] |
| Altura del Producto   | 0.6 in [1.5 cm] |

Peso del Producto 3.8 oz [107.6 g]

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 7.1 in [18.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.9 in [20.0 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.9 in [2.4 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.0 oz [112.0 g] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Mini HDMI® a DVI-D (2 m) - M/M |
|---------------------|------------------------------------------|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.