

Cavo Mini HDMI a DVI da 2m - Cavo adattatore DVI-D Maschio a mini HDMI Maschio 19 Pin (1080p) - Cavo Adattatore digitale per monitor DVI - Convertitore HDMI mini a DVI M/M

ID prodotto: HDCDVIMM2M



Il cavo Mini HDMI® a DVI-D da 2 m HDCDVIMM2M permette di visualizzare immagini e video da una fotocamera o altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di Mini HDMI su un display o proiettore dotato di DVI-D. In alternativa, al fine di incorporare l'audio nelle presentazioni video, è possibile utilizzare il nostro cavo audio stereo slim 3,5 mm da 2 m (MU6MMS).

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di collegare la fotocamera o un altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di Mini HDMI a un display o proiettore dotato di DVI-D

## Caratteristiche

- CAVO MINI HDMI A DVI: Cavo Mini HDMI maschio a DVI-Digital (19-pin) maschio da 2m; supporta Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, Single link, 3.9 Gbps larghezza di banda, profondità di colore 24 Bpp (RGB)

- **DUREVOLE:** cavo Full-HD ad alta velocità con rivestimento in PVC per un'elevata resistenza e affidabilità; Connettore in PVC flessibile impedisce lo sfilacciamento/danneggiamento dovuto a piegature ripetute o uso brusco; ideale per ambienti commerciali
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo 30AWG con connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con foglio di Al-Mylar e treccia di rame che migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo video e audio di qualità superiore
- **APPLICAZIONI:** Questo cavo collega dispositivi Mini HDMI (Type-C) come telefoni, tablet, computer portatili e fotocamere al tuo monitor/display/proiettore DVI; ideale per la visualizzazione su schermi grandi; funziona con monitor Samsung/Dell/HP/Acer/LG
- **SPECIFICHE:** 2 m | Nero | HDMI Maschio (HDMI Type-C/Mini) a DVI-Digital (19-pin) Maschio | Connettori placcati oro | 30 AWG | 5mm di diametro esterno | Guaina in PVC | Schermo EMI: Foglio di Al-Mylar con treccia di rame

---

#### Hardware

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia         | Lifetime                              |
| Active or Passive Adapter | Passivo                               |
| Placcatura connettori     | Oro                                   |
| Tipo guaina cavo          | PVC - Polyvinyl Chloride              |
| Tipo schermatura cavo     | Foglio di alluminio mylar con treccia |

---

#### Connettore/i

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Connettore A | 1 - Mini HDMI (19 pin) |
| Connettore B | 1 - DVI-D (19 pin)     |

---

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Colore             | Nero            |
| Stile connettori   | Dritto          |
| Diametro filo      | 30 AWG          |
| Lunghezza del cavo | 6.6 ft [2 m]    |
| Lunghezza prodotto | 6.6 ft [2 m]    |
| Larghezza prodotto | 1.6 in [4.0 cm] |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Altezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm]  |
| Peso prodotto    | 3.8 oz [107.6 g] |

---

Informazioni confezione

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Quantità confezione          | 1                |
| Lunghezza Confezione         | 7.1 in [18.0 cm] |
| Package Width                | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height               | 0.9 in [2.4 cm]  |
| Peso spedizione (confezione) | 4.0 oz [112.0 g] |

---

Contenuto della confezione

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - Cavo Mini HDMI® a DVI-D 2 m - M/M |
|--------------------------|---------------------------------------|

---

Informazioni sulla garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | A vita |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.