

Cable de 3m Mini HDMI a DVI - Cable DVI-D a HDMI (1920x1200p) - Mini HDMI Macho de 19 Pines a DVI-D Macho - Cable Adaptador para Monitor Digital - Adaptador Mini HDMI a DVI

ID del Producto: HDCDVIMM3M



El cable Mini HDMI® a DVI-D, de 3 metros, modelo HDCDVIMM3M, permite ver imágenes y vídeos desde una cámara u otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI en una pantalla o un proyector con DVI-D disponible. Opcionalmente, para incorporar audio a las presentaciones de vídeo, se puede utilizar nuestro cable delgado de audio estéreo (3 metros) (MU10MMS).

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de una cámara o cualquier otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI a una pantalla o un proyector DVI-D

## Características

- CABLE MINI HDMI A DVI: Cable mini HDMI macho a DVI-Digital (19 pines) de 3 metros, soporta Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, monoenlace, ancho de banda de 3,9 Gbps, profundidad de color de 24 Bpp (RGB)

- **DURABLE:** Cable de alta velocidad moldeado con cubierta de PVC durable para una gran resistencia y fiabilidad. El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido a la flexión repetitiva o al uso intensivo. Ideal para entornos comerciales
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** El cable de 30AWG con conectores chapados en oro y blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre, mejoran la integridad y fiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Este cable conecta dispositivos Mini HDMI (Tipo-C) como móviles, tablets, ordenadores portátiles y cámaras (DSLR/Vídeo) a su monitor DVI/DVI/proyector. Ideal para ver en pantallas más grandes. Funciona con monitores Samsung/Dell/HP/Acer/LG
- **ESPECIFICACIONES:** 3m | Negro | HDMI Macho (HDMI Tipo-C/Mini) a DVI-Digital (19 pines) Macho | Conectores chapados en oro | 30 AWG | 0,2" (5mm) OD | Cubierta de PVC | Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Mini HDMI (19 pines)
Conector B	1 - DVI-D (19 pines)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]

Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	5.1 oz [144.6 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.4 oz [154.1 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Mini HDMI® a DVI-D (3 m) - M/M
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.