

## 3 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Productcode: HDCDVIMM3M



Met de HDCDVIMM3M 3 m mini HDMI®-naar-DVI-D-kabel kunt u uw foto's en video's op uw HDMI Mini-camera of andere mobiel apparaat (tablet, laptop etc.) bekijken op een DVI-D-scherm of -projector. Als optie, om audio aan uw videopresentaties toe te voegen, kunt u onze 3 m lange, slanke 3,5 mm stereoaudiokabel (MU10MMS) gebruiken.

De HDCDVIMM3M wordt gedekt door een levenslange garantie en is ontworpen en vervaardigd met het oog op maximale duurzaamheid voor betrouwbare prestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw HDMI Mini-camera of andere mobiel apparaat (tablet, laptop etc.) aan op een DVI-D-scherm of -projector

### Eigenschappen

- 1x mannelijke HDMI mini-connector
- 1 DVI-D mannelijke connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

- Vergulde connectoren
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

Connector(en)

Connector A	Mini HDMI (19-polig)
Connector B	DVI-D (19-polig)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3 m]
Breedte product	1.6 in [39.5 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.6 mm]
Gewicht product	5.1 oz [144.6 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]



Package Height 0.4 in [10 mm]

Verzendgewicht  
(verpakt) 5.4 oz [154.1 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd 3 m mini HDMI®-naar-DVI-D-kabel - M/M

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

