

50 cm 8K HDMI 2.1 Kabel - Zertifiziertes UHD HDMI 2.1 Kabel 48Gbit/s - 8K 60Hz/4K 120Hz HDR10+ eARC - UHD 8K HDMI Kabel - Monitor/Fernsehgerät/Display - Flexible TPE Mantel

Produkt-ID: HDMM21V50CM



Dieses 50 cm lange Ultra High-Speed HDMI Kabel hält den täglichen Anforderungen beim Verbinden Ihrer HDMI Geräte stand. Dieses robuste Kabel wurde auf seine Widerstandsfähigkeit getestet und ist sowohl für geschäftliche als auch private Anwendungen ein Muss.

Dieses 8K Höchstleistung Kabel erzielt Auflösungen von bis zu 8K bei 60Hz (7680x4620p), 5K bei 60Hz und 4K bei 120Hz bei Bandbreiten von bis zu 48Gbit/s. Es unterstützt High Dynamic Range (HDR10+) und Dolby Vision für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben.

Darüber hinaus unterstützt eARC (Enhanced Audio Return Channel) bis zu 32 unkomprimierte digitale 5.1 und 7.1 Audiokanäle zur Unterstützung von DTS-HD Master Audio und DTS:X sowie Dolby TrueHD und Dolby Atmos für hochwertigen Sound. Das neueste HDCP 2.3 verschlüsselt und sichert Ihre Video und Audio Inhalte.

Das ideale Kabel, um das höchste Heimkino zu erstellen oder eine naturgetreue digitale Signage zu ermöglichen.

Dieses Kabel ist mit allen 8K fähigen Geräten kompatibel und ist rückwärtskompatibel mit früheren HDMI Spezifikationen.

Das Kabel wurde rigorosen Konformitätstests unterzogen und ist von einem autorisierten Prüfzentrum für HDMI zertifiziert. Dadurch wird sichergestellt, dass es die Funktionen unterstützt, die es verspricht. Es wird ein EMV Test erzielt, um sicherzustellen, dass das Kabel weniger Störungen durch drahtlose Signale nötigen kann.

- Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechtsabschirmung verbessert den EMV Schutz
- Flexibler TPE Mantel und Zugentlastungen (TPE ist ungiftig und amp; halogenfrei)

- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- Die Aluminiumdruckguss Abschirmung verbessert die Signalintegrität und verhindert eine Signalverschlechterung
- Korrosionsbeständige, vergoldete Stecker sorgen für hochwertige Video Qualität und erhöhte Zuverlässigkeit
- Getestet, um 10.000+ Einstechvorgänge zu überstehen

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- HOCHLEISTUNG 8K KABEL: 50 cm Ultra HD HDMI 2.1 Kabel - 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz (48Gbit/s) - Dynamic HDR10+ und Dolby Vision für hohen Kontrast und lebendiges Bild - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos für hochwertige Audioqualität - HDCP 2.3
- ZERTIFIZIERTES KABEL: Die Ultra High Speed HDMI 2.1 Zertifizierung sichert, dass jedes Kabel die 8K Leistung erzielt - Mit Aluminiumdruckguss-Abschirmung, um die Signalintegrität zu verbessern und eine Signalminderung durch EMV-Störungen zu meiden
- LANGLEBIG: UHD HDMI Kabel wurde getestet, um mehr als 10.000 Einstechvorgänge und mehr als 600 Biegezyklen bei 120° zu ertragen - Korrosionsfeste, vergoldete Stecker - Langlebiger TPE Mantel und Zugentlastungen - TPE ist ungiftig und halogenfrei
- ANWENDUNGEN: 8K HDMI Kabel ist ideal für gewerbliche, AV Produktion und High-Res Anwendungen - Für Zuhause, Büro, Klassenzimmer - Arbeitet mit Computer, Laptop oder Workstations, um TV/Monitor/Display/Projektor zu verbinden - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- SPEZIFIKATIONEN: 50 cm - HDMI 2.1 - Zertifiziertes Ultra High Speed HDMI Kabel 48Gbps - HDMI Stecker auf Stecker - 8 mm Außendurchmesser und 26AWG - TPE Mantel - Al-Mylar Folie mit Geflecht und EMI Abschirmung - Arbeitet mit HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Active or Passive Adapter	Passiv
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	48 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen	8K 60 Hz (7680 x 4320)
Audiospezifikationen	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Lagertemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Feuchtigkeit	0 ~ 85%RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	30/32 AWG
Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]

Außendurchmesser des Kabels 0.2 in [6 mm]

Produktlänge 19.7 in [50.0 cm]

Produktbreite 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.1 cm]

Produktgewicht 10.2 oz [288.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.9 in [17.5 cm]

Paketbreite 7.8 in [19.9 cm]

Pakethöhe 0.7 in [1.9 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Ultra High Speed HDMI-Kabel

Garantieinformatio
nen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

