

25ft (7.5m) High Speed HDMI Cable – Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable – HDMI to HDMI M/M

Productcode: HDMM25



Deze High Speed HDMI™ Kabel met Ethernet is ontworpen om superieure video- en audioprestaties te leveren en tegelijkertijd een betrouwbare verbinding te garanderen met diverse HDMI-apparaten, waaronder HDTV's, stereo-ontvangers, projectors, spelconsoles en meer.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz), Full HD (1920x1080p tot 120Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Premium Kwaliteit

Door het gebruik van 24 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Eigenschappen

- 2x HDMI® Male Connectors
- Gold-plated HDMI connectors
- High quality construction
- Supports Ultra HD Resolutions up to 4k x 2k

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht

Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	25.0 ft [7.6 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [10 mm]
Lengte product	25.0 ft [7.6 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.8 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.8 in [4.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 25ft High Speed HDMI® Cable - HDMI - M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.