

Cable de 2m HDMI - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet 4K - HDMI UHD 4K 30Hz - Ancho de Banda de 10,2Gbps - Cable de Vídeo HDMI 1.4 Macho a Macho 28AWG - HDCP 1.4 - Negro

ID del Producto: HDMM2MHS



El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de vídeo y audio, al tiempo que garantiza una conectividad fiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más.

#### Alta Velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), Full HD (1920x1080p a un máximo de 120 Hz), y un ancho de banda de 10,2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo en 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

#### Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 28 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y vídeo nítida y de alta calidad con una fiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- La rápida conexión de un único cable HDMI reemplaza el uso de varios cables de audio y video minimizando el desorden y las molestias
- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, DVRs, etc.
- Para conectar dispositivos equipados con HDMI, como reproductores de DVD, consolas de video juegos, etc.
- Permite que varios dispositivos compartan una conexión a Internet (según corresponda, el dispositivo debe estar equipado con HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet )

## Características

- **CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps, relación de aspecto amplia, audio de 8 canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D
- **DURABLE:** Moldeado con cubierta de PVC durable para una gran resistencia y fiabilidad. El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido a la flexión repetitiva o al uso intensivo
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Cable de 28AWG con conectores chapados en oro, y un blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre (85% de cobertura) mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad
- **APLICACIONES:** Utilízelo en oficinas en casa/salas de juntas/oficinas/aulas, funciona con su ordenador portátil/barra de sonido para presentaciones a través de monitores o proyectores UHD/4K
- **ESPECIFICACIONES:** 2m | Negro | Cable HDMI Macho a Macho | 28 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Al-Mylar | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | HDMI 1.4b y anteriores

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro

Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
<hr/>	
Rendimiento	
Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
<hr/>	
Conector(es)	
Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	5.6 oz [158.0 g]
<hr/>	
Información de la Caja	
Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.7 cm]

Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.1 oz [172.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 2m

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.