

Câble HDMI Mince de 2m avec Vis de Verrouillage - 4K 60Hz HDR - Câble pour Moniteur HDMI 2.0 Haute Vitesse avec Connecteur à Vis de Verrouillage pour une Connexion Sécurisée - Câble HDMI Mince avec Ethernet - M/M

N° de produit: HDMM2MLS



Ce câble HDMI® de 2 mètres avec vis de verrouillage amovible sur l'un des connecteurs mâles garantit une qualité vidéo supérieure, une fiabilité améliorée et une installation facile.

Le câble est doté d'un connecteur HDMI haute rétention à verrouillage par vis supérieure avec fente qui se fixe fermement à une large gamme de ports HDMI femelles à vis supérieure. Ceci permet d'éviter les déconnexions accidentelles et les pertes de signal.

Profitez des dernières nouveautés du HDMI

Ce câble prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Avec des résolutions supérieures, des vitesses améliorées et des images plus nettes, vous pourrez profiter d'une meilleure expérience vidéo. Le câble garantit les meilleures performances HDMI disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer un home cinéma exceptionnel ou pour offrir un affichage numérique réaliste.

De plus, le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Sécurisez vos connexions et évitez les pertes de signal

Les connecteurs HDMI à verrouillage par vis supérieure sont idéaux pour les applications à fort trafic ou dans les environnements où les vibrations peuvent entraîner des déconnexions accidentelles et des pertes d'images. Ils s'adaptent parfaitement aux équipements muraux et dans les situations où

L'équipement est déplacé fréquemment.

La tête de vis moletée permet une installation et un retrait du câble faciles sans outil et garantit que le câble reste fermement connecté au port femelle lorsqu'il est serré à la main.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI 2.0 AVEC VIS DE FIXATION:** câble Premium High Speed HDMI 2.0 avec verrouillage sécurisé à vis amovible évitant toute déconnexion accidentelle due à la tension ou aux vibrations; vis moletée pour une installation sans outil
- **CÂBLE HAUTES PERFORMANCES :** ce câble Ultra HD avec BP 18 Gbit/s; 4K 60 Hz (3840 x 2160), vidéo 3D, rapport de contraste HDR, format 21:9, audio à 32 canaux avec fréquence d'échantillonnage de 1536 Hz, ARC, la colorimétrie BT.2020
- **CÂBLE FLEXIBLE :** gaine en TPE de haute qualité absorbe les contraintes des courbures fréquentes et protège le noyau de ce câble HDMI UHD robuste; la gaine est non toxique, sans halogène et certifiée RoHS pour la durabilité environnementale
- **NOMBREUSES APPLICATIONS:** utilisation au bureau, à domicile ou en déplacement, compatible avec votre téléviseur, moniteur ou projecteur avec port HDMI (avec trou de vis ou port standard); idéal pour prolongateurs, commutateurs et autres appareils AV
- **CARACTÉRISTIQUES :** 2m | Noir | HDMI 2.0 | M/M | 1 connecteur avec vis de fixation | 4,5 mm de diamètre, 34 AWG | Gaine : TPE | Blindage EMI : feuille en aluminium Mylar, tressé | Garantie à vie StarTech.com

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

<b>Performance</b>		
	Video Revision	HDMI 2.0
<b>Connecteur(s)</b>		
	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
<b>Conditions environnementales</b>		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %
<b>Caractéristiques physiques</b>		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	34 AWG
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Dia. ext. du câble	0.2 in [4.5 mm]
	Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
	Largeur du produit	5.0 in [12.8 cm]
	Hauteur du produit	7.1 in [18.0 cm]
	Poids du produit	4.4 lb [2.0 kg]
<b>Informations d'emballage</b>		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.7 in [1.9 cm]

Poids brut 2.1 oz [60.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI à verrouillage par vis supérieure

---

Informations de garantie

Warranty À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis