

2m Dunne HDMI-kabel met schroefvergrendeling - 4K 60Hz HDR - High Speed HDMI 2.0 monitorkabel met vergrendelbare schroefaansluiting voor betrouwbare aansluiting - Smalle HDMI-kabel met ethernet - M/M

Productcode: HDMM2MLS



Deze 2 meter lange HDMI® kabel met een verwijderbare borgschroef aan een van de mannelijke connectors garandeert premium videokwaliteit, hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installatie.

De kabel is voorzien van een stevige HDMI connector met borgschroef/duimschroef zodat deze zich kan verankeren aan een equivalente vrouwelijke HDMI poort met schroefgaatje. Dit voorkomt onbedoeld loskoppelen en signaalverlies.

Ervaar het nieuwste dat HDMI te bieden heeft

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Hij ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI prestaties die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

Beveilig uw verbindingen en voorkom signaalverlies

De HDMI connector met duimschroef is ideaal voor omgevingen waar trillingen de kabel kunnen doen loskoppelen en zo beeldverlies kunnen veroorzaken. Ze zijn ook bij uitstek geschikt voor aan de wand gemonteerde apparatuur of voor applicaties waar apparatuur vaak verplaatst moet worden.

Probleemloze installatie

Voor het installeren van de kabel en het vastzetten van de duimschroef heeft u geen gereedschap nodig, gewoon de connector in de poort steken en met de geribbelde schroefkop de schroef stevig vast draaien. De schroefconstructie is zodanig ontworpen dat de schroef makkelijk uit zijn slot kan worden verwijderd, waardoor de kabel ook als een normale HDMI kabel kan worden gebruikt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HDMI 2.0 KABEL MET SCHROEFBEVEILIGING:** Premium high-speed HDMI 2.0 kabel met Ethernet; voorzien van borgschroef/duimschroef om losraken door spanning of trilling te voorkomen; schroef met gekartelde kop voor gereedschapsloze installatie
- **HOOGWAARDIGE KABEL:** Deze Ultra HD kabel ondersteunt 18 Gbps bandbreedte; 4K 60Hz UHD (3840x2160), 3D video, HDR voor hoge contrastverhouding, 21:9 aspect ratio, 32-kanaals multi-stream audio met 1536 Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetrie
- **FLEXIBELE KABEL:** Duurzame en hoogwaardige TPE-mantel vangt spanning op bij frequent buigen en beschermt zo de kern van deze UHD HDMI kabel (diam 4,5mm); TPE-mantel is niet-toxisch, halogeenvrij en RoHS-gecertificeerd voor ecologische duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** breed inzetbaar (kantoor/thuis/onderweg), geschikt voor uw tv, monitor of projector met HDMI poort (zowel met schroefgat als standaard HDMI poort); Kabel van hoge kwaliteit voor oa. extenders/switches en andere AV apparaten
- **SPECIFICATIES:** 2 m | zwart | HDMI 2.0 | Male/Male | 1 HDMI connector met borgschroef aan de bovenkant | 4,5mm buitendiameter, 34 AWG | Mantel: TPE | EMI-afscherming: Al-Mylar folie, gevlochten | Levenslange garantie van StarTech.com

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties		
	Video Revision	HDMI 2.0
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Vochtigheid	0%RV ~ 85%RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Draaddikte	34 AWG
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Buitendiameter kabel	0.2 in [4.5 mm]
	Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
	Breedte product	5.0 in [12.8 cm]
	Hoogte product	7.1 in [18.0 cm]
	Gewicht product	4.4 lb [2.0 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.7 in [1.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [60.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - HDMI kabel met borgschroef aan de bovenkant

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.