

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz

Product ID: HDMM2MP



Ce câble HDMI® haute vitesse de 2 mètres a été testé en conformité avec le programme de certification de câbles HDMI de haute qualité. Cela garantit qu'il offre les fonctionnalités techniques les plus récentes proposées par les dernières spécifications HDMI, parmi lesquelles des résolutions améliorées et une protection contre les interférences EMI.

Chacun de nos câbles HDMI grande vitesse haute qualité bénéficie d'une authentification unique contre la contrefaçon. Vous êtes donc sûr d'avoir reçu un câble certifié authentique.

Ce câble prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4 K à 60 Hz (3840x2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Avec des résolutions supérieures, des vitesses améliorées et des images plus nettes, vous pourrez profiter d'une meilleure expérience vidéo. Le câble garantit les meilleures performances HDMI disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer un home cinéma aux connexions fiables ou pour offrir un affichage numérique réaliste.

De plus, le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Ce câble a subi des essais de conformité rigoureux et il est certifié par un centre de test HDMI approuvé. Vous avez ainsi la garantie que ce câble fournira la bande passante élevée dont vous avez besoin. Un test EMI est également effectué pour vérifier que le câble réduit les interférences avec les signaux sans fil.

Ce câble permet d'acheminer deux flux vidéo, afin de pouvoir regarder deux vidéos simultanément sur le même écran. Votre écran doit prendre en charge l'affichage multiple pour pouvoir profiter des deux flux vidéo.

Le câble HDMM2MP bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

Features

- Certification HDMI haute qualité
- Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz
- Prend en charge une bande passante pouvant atteindre 18 Gb/s
- Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI
- Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
- Prend en charge une image de type cinéma au format 21:9
- Offre deux flux vidéo sur un seul écran
- Offre un audio à plusieurs flux à plusieurs utilisateurs (jusqu'à 4)
- Prend en charge la colorimétrie BT.2020
- Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)
- Prend en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un taux de contraste étendu et d'une précision de couleurs
- Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0
- Prise en charge de vidéo 3D

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Gold
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Performance	Spécifications audio	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connecteur(s)	Connecteur A	HDMI (19 pin)
	Connecteur B	HDMI (19 pin)
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Style de connecteur	Straight
	Calibre du fil	30 AWG
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	4.4 oz [125 g]

Informations d'emballage	Package Length	10.3 in [2.6 cm]
	Package Width	7.0 in [1.8 cm]
	Package Height	1.4 in [36 mm]
	Poids brut	7.2 oz [204 g]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble HDMI grande vitesse haute qualité 2 m
----------------------	-----------------------	---

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

