

HDMI 2.0ケーブル／2m／4K60Hz／プレミアム認証／HDR10／イーサネット対応／プレミアムハイスピード／オス－オス／ブラック／プレミアムハイスピード／ウルトラHD UHD／Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMM2MP



プレミアム認証ハイスピードHDMI®ケーブル(2m)。プレミアムHDMIケーブル認証プログラムに基づくテストを通過しており、高解像度伝送、EMI保護など最新のHDMI仕様に対応しています。

プレミアム認証を取得したStarTech.comのHDMIケーブルには、個々に偽造防止機能付きのラベルがついているため、安心してご利用いただけます。

この4K対応HDMIケーブルは、4K/60Hz(3840x2160p)の解像度と18Gbpsの伝送帯域に対応しています。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)にも対応しており、高いコントラスト比と鮮明なカラーを保持します。

解像度とスピードの向上、よりシャープなイメージなど、優れたビデオ体験を提供する本ケーブルは、現在最も進んだHDMI機能を保証しています。信頼性の高いホームシアターの構成や、臨場感あふれるデジタルサイネージやプレゼンテーションなどに最適なケーブルとなります。

また、最大32の非圧縮デジタルオーディオチャンネルに対応しており、極めて明瞭なサウンドを実現します。旧バージョンのHDMI仕様とも下位互換性があり、既存のHDMI機器との使用も可能です。

このケーブルは、厳格なコンプライアンス検証を通過しており、HDMI認可テストセンターによって仕様通りの高帯域機能対応が保証されています。EMIテストも行われており、ワイヤレス信号の干渉も最小レベルに抑えられています。

このケーブルはデュアルビデオストリームに対応しており、同じディスプレイで2件のビデオを同時に表示することができます。デュアルビデオストリーム機能を使用するには、マルチビュー対応のディスプレイが必要となります。

認証、レポート、互換性



用途

・4K対応ディスプレイ／デバイスを接続

製品の特長

- ・ **高性能:** イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0 ケーブル (2m)。4K60Hz (最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- ・ **高耐久性:** 頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K60Hz UHDハイスピード対応HDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に理想的
- ・ **高品質設計:** 30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組 (85%カバレッジ) による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供
- ・ **用途:** オフィスや家庭での使用、出張時の携帯に。デスクトップ/ノートPC、ワークステーションをTV、プロジェクタなどディスプレイ機器に接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。HDMI 2.0 1080p HDおよびHDMI旧バージョンと互換
- ・ **仕様:** 2m | ブラック | HDMI 2.0 | オス - オス HDMIケーブル | 30 AWG | PVC被覆材 | シールド: 85%編組アルミマイラー箔 | ARC、ディープカラー、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域 | ライフタイム保証

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド (編組 + アルミ箔)

性能

オーディオ仕様	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
---------	---

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
湿度	0% ~ 85%RH

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	30 AWG

ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	122.0 g [4.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.2 cm [6.8 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	136.0 g [4.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m プレミアムハイスピードHDMIケーブル
---------	----------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。