

Cable HDMI de alta velocidad 9.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM30



El cable HDMI® de Alta Velocidad (9.1m), HDMM30 dispone de 2 conectores HDMI (machos) revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de

Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

Características

- 2x Conectores HDMI® Macho
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	30.0 ft [9.1 m]
Cable OD	0.4 in [10 mm]
Longitud del Producto	30.0 ft [9.1 m]

Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	2.1 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	12.6 in [32.0 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 9,1 m - HDMI - M/M
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.