

20cm Micro HDMI naar DVI Adapter, Micro HDMI naar DVI Converter, Micro HDMI Type-D Apparaat naar DVI-D Single Link Monitor/Display/Projector, Duurzaam, Male/Female

Productcode: HDDDVMF8IN



Wilt u uw Micro HDMI®-telefoon of -laptop op een digitaal DVI-D-scherm aansluiten? Deze 20 cm lange Micro HDMI-naar-DVI-adapter is dan de perfecte oplossing.

Sluit uw Micro HDMI-laptop of mobiel apparaat aan op een digitaal DVI-scherm of -projector. Steek gewoon een van onze mannelijke-naar-mannelijke DVI-D-kabels, zoals onze 1 m DVI-D single-link kabel (DVIMM3) vanaf het scherm in de adapter en sluit de adapter dan aan op uw apparaat.

Perfect voor gebruik in een vergaderruimte, uw kantoor thuis of op zakenreis; u kunt direct uw presentatie geven waar u ook bent.

Wilt u audio aan uw presentaties toevoegen? Gebruik dan onze 1 m 3,5 mm audiokabel (MU3MMS).

Verminder trekbelasting en voorkom beschadiging van de apparaatpoort. Met deze 20 cm lange kabel kunt uw apparaatpoort verder van uw computer opstellen; zo wordt beschadiging voorkomen doordat de trekbelasting op de poort en de connectors wordt verminderd. Bovendien blokkeert hij ook geen andere open poorten, waardoor u deze voor de aansluiting van andere apparaten kunt gebruiken.

Deze adapter past netjes in uw laptoptas, rugzak of andere tas, en is dus de perfecte mobiele accessoire voor alle handbagage. Kom goed voorbereid aan voor een presentatie bij een potentiële klant, cursus op een externe locatie of op weg naar een klant.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit uw HDMI Micro mobiel apparaat zoals uw telefoon, laptop of tablet aan op een DVI-D-scherm of -projector

## Eigenschappen

- MICRO HDMI NAAR DVI ADAPTER: 20 cm Micro HDMI male naar DVI-D (24-pins) female adapter. Ondersteunt Full HD video 1920x1200p, 60Hz/1080p, Single link, 3,9 Gbps bandbreedte, 24 Bpp (RGB) kleurdiepte
- DUURZAAM: Volledig gegoten Full HD high speed adapter dongle met duurzame PVC omhulling voor hoge sterkte en betrouwbaarheid. Flexibele PVC trekantlasting voorkomt rafelen of schade door herhaaldelijk intensief gebruik. Ideaal voor commerciële omgevingen
- HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE: Micro HDMI naar DVI-converter met 32AWG draad en vergulde connectoren. EMI-bescherming met Al-Mylar folie verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid waardoor een hogere kwaliteit video en audio geleverd kan worden.
- TOEPASSINGEN: Verbindt Micro HDMI (Type-D) apparaten: GoPro Hero/Raspberry Pi 4/camera's (DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS met uw DVI-Digitale monitor/DVI-display/projector; gebruik bestaande DVI-D M/M-kabel; werkt met Samsung/Dell/HP/Acer/LG-monitoren
- SPECIFICATIES: 20 cm | Zwart | HDMI Male (Type-D/Micro) naar DVI-Digital (24-pin) Female | vergulde connectoren | 32 AWG | 5mm buitendiameter | PVC Omhulsel | EMI Bescherming: Al-Mylar folie | Levenslange garantie

---

### Hardware

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid            | Lifetime                             |
| Active or Passive Adapter | Passief                              |
| Connectormateriaal        | Goud                                 |
| Type kabelmantel          | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming          | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

---

### Connector(en)

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Connector A | 1 - Micro HDMI (19-polig) |
|-------------|---------------------------|

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Connector B              | 1 - DVI-D (25-polig)                                |
| <hr/>                    |                                                     |
| Fysieke eigenschappen    |                                                     |
| Kleur                    | Zwart                                               |
| Draaddikte               | 30/32 AWG                                           |
| Kabellengte              | 8.0 in [203.2 mm]                                   |
| Lengte product           | 8.0 in [20.3 cm]                                    |
| Breedte product          | 1.6 in [4.0 cm]                                     |
| Hoogte product           | 0.6 in [1.5 cm]                                     |
| Gewicht product          | 1.4 oz [40.0 g]                                     |
| <hr/>                    |                                                     |
| Verpakkingsinformatie    |                                                     |
| Verpakkingsaantal        | 1                                                   |
| Lengte Verpakking        | 8.7 in [22.0 cm]                                    |
| Package Width            | 5.0 in [12.8 cm]                                    |
| Package Height           | 1.0 in [2.6 cm]                                     |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.6 oz [44.0 g]                                     |
| <hr/>                    |                                                     |
| Wat wordt er meegeleverd |                                                     |
| Meegeleverd              | 1 - 20 cm Micro HDMI®-naar-DVI-D-videoadapter - M/F |
| <hr/>                    |                                                     |
| Garantiebepalingen       |                                                     |
| Warranty                 | Levenslang                                          |
| <hr/>                    |                                                     |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.