

## Cable de 1m Adaptador Conversor Micro HDMI a DVI-D para Tablet y Teléfono Móvil - Convertidor de Vídeo para Dispositivos Micro HDMI Tipo D a DVI-D Monoenlace

ID del Producto: HDDDVIIMM1M



El cable Micro HDMI® a DVI-D, de 1 metro, modelo HDDDVIIMM1M, permite ver imágenes y vídeos desde una cámara u otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Micro HDMI en una pantalla o un proyector con DVI-D disponible. Opcionalmente, para incorporar audio a las presentaciones de vídeo, se puede utilizar nuestro cable delgado de audio estéreo (1 metro) (MU3MMS).

Respaldo por nuestra garantía de por vida, el cable HDDDVIIMM1M está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y fiabilidad.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

#### Aplicaciones

- Conexión de un dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.) equipado con Micro HDMI a una pantalla o un proyector DVI-D

#### Características

- CABLE MICRO HDMI A DVI: El cable de 1 metro micro HDMI macho a DVI-D (de 24 pines) soporta vídeo Full HD 1920x1200p, 1080p a 60Hz, monoenlace, un ancho de banda de 3,9 Gbps, profundidad de color de 24 Bpp (RGB)
- DURABLE: Cable adaptador de vídeo Full HD de alta velocidad totalmente moldeado con cubierta de PVC duradera. El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido a la flexión repetitiva o al

uso intensivo. Ideal para entornos comerciales

- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Fabricado con alambre de 30AWG, conectores chapados en oro y blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Este cable conecta dispositivos Micro HDMI (Tipo-D): GoPro Hero/Raspberry Pi 4/cámaras (DSLR/Vídeo)/Nikon/Canon EOS a su monitor DVI/DVI/proyector. Ideal para ver en pantallas más grandes. Funciona con monitores Samsung/Dell/HP/Acer/LG
- **ESPECIFICACIONES:** 1 metro | Negro | HDMI Macho (Tipo-D/Micro) a DVI Digital (24 pines) Hembra | Conectores chapados en oro | 30 AWG | 0,2" (5mm) OD | Cubierta de PVC | Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre al 85% | Garantía de por vida

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Conector(es)

Conector A	Micro HDMI (19 pines)
Conector B	DVI-D (19 pines)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	39.4 in [100 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [39.5 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.6 mm]

Peso del Producto 2.5 oz [71.6 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.9 oz [81.8 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable Micro HDMI® a DVI-D (1 m) - M/M

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

