

Câble HDMI 2.0 de 3m, Câble HDMI Haute Vitesse 4K avec Ethernet, Câble HDMI Ultra HD, 4K 60Hz HDR10, Câble/Cordon HDMI UHD, Connecteurs Mâle à Mâle à Pince

Nº de produit: HDMM3MLP



Le câble est équipé de connecteurs HDMI à haute rétention qui s'insèrent fermement dans chaque port. Cela aide à prévenir les déconnexions accidentelles et les pertes de signal.

Le câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz (3840x2160p) et des débits allant jusqu'à 18 Gbps. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour un meilleur contraste et des couleurs plus vives.

Avec des résolutions plus élevées, des vitesses accrues et des images plus nettes, vous pouvez vous attendre à une expérience vidéo améliorée. Le câble est garanti pour offrir les meilleures capacités HDMI disponibles aujourd'hui. C'est le câble parfait pour créer le cinéma maison ultime ou pour offrir une signalisation numérique réaliste.

De plus, le câble prend en charge jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés pour offrir un son cristallin. Il est également rétrocompatible avec les versions antérieures des spécifications HDMI et fonctionnera avec tous vos appareils HDMI existants.

Les connecteurs HDMI à prise ferme sont idéaux pour les applications à fort trafic ou dans les environnements où les vibrations pourraient provoquer des déconnexions accidentelles et des pertes d'image. Ils sont parfaits pour les équipements montés au mur et dans les situations où les équipements sont fréquemment déplacés.

Branchez les connecteurs dans les ports HDMI et ils se verrouilleront automatiquement à l'intérieur du port, sans besoin de vis spéciales ni d'accessoires supplémentaires. Les grips créeront une pression de contact à l'intérieur du port et garantiront que les connecteurs ne se desserrent pas avec le temps.

Test EMI effectué pour garantir que le câble minimise les interférences avec les signaux sans fil.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : 3 mètres HDMI 2.0 avec Ethernet, 4K 60Hz (3840x2160p), bande passante de 18Gbps, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, 32 canaux audio multi-flux avec échantillonnage de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **CÂBLE DE HAUTE QUALITÉ**: Ce câble HDMI Ultra HD avec BP de 18Gbps prend en charge 4K 60Hz (3840x2160), vidéo 3D, HDR10 (rapport de contraste élevé), écrans ultra-larges, audio multi-flux à 32 can. (sampling rate 1536 Hz), ARC, colorimétrie BT.2020.
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Fil 34AWG avec connecteurs plaqués or, et blindage EMI supérieur avec tresse Al-Mylar pour améliorer l'intégrité et la fiabilité du signal, offrant une meilleure qualité vidéo et audio avec ce câble HDMI 2.0
- **APPLICATIONS** : Pour le bureau/les salles de classe ; Connectez votre PC/ordinateur/affichage/projecteur; Idéal dans les environnements qui exigent des mouvements/vibrations fréquents; Samsung/Dell/HP/Acer/LG; Prend en charge HDMI 1.4 et antérieur
- **CARACTÉRISTIQUES** : 3 mètres | Noir | Câble haute vitesse avec Ethernet | Connecteurs de serrage mâle/mâle (M/M) | 7,3 mm de diamètre, 28 AWG | Gaine : PVC | Blindage EMI : feuille d'aluminium Mylar, tressé | Garantie à vie StarTech.com

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5 à 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 9.8 ft [3 m]

Longueur du produit 9.8 ft [3.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 8.2 oz [232.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 7.8 in [19.8 cm]

Largeur du Paquet 7.7 in [19.6 cm]

Hauteur du Paquet 1.3 in [3.3 cm]

Poids brut 8.5 oz [242.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 1 m

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

