

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 5m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

N° de produit: HDMM5M



Le câble HDMI® haute vitesse HDMM5M de 5 m comporte 2 connecteurs HDMI (mâles) plaqués or. De fabrication durable, ce câble de qualité supérieure assure une connexion HDMI vers HDMI fiable entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM5M de 5 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Remarque :Ce produit remplace le câble HDMI® haute vitesse de 4,5 m de StarTech.com - HDMI - M/M (HDMIMM15).

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

## Spécifications techniques

- 2 connecteurs mâles HDMI®
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- SPECS: 16.4 foot (5 meters) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 30 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 65% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG



Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
Longueur du produit	16.4 ft [5 m]
Largeur du produit	0.8 in [20.8 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10.8 mm]
Poids du produit	12.5 oz [354 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	15.6 in [39.5 cm]
Package Width	5.4 in [13.8 cm]
Package Height	1.0 in [25 mm]
Poids brut	12.8 oz [364 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble HDMI® haute vitesse de 5 m - HDMI - M/M
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

