

Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM7M



El cable HDMI® de Alta Velocidad (7m), HDMM7M dispone de 2 conectores HDMI (machos) revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI fiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta por completo las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de

Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

- Una práctica solución de un sólo cable para conectar cajas decodificadoras (set-top boxes) y receptores de audio y video de alta definición

Características

- 2x Conectores HDMI® Macho
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	0 a 95% (sin condensación) a 25°C

Características

Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	23.0 ft [7 m]
Cable OD	0.4 in [10 mm]
Longitud del Producto	23.0 ft [7.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	27.5 oz [780.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 7 m - HDMI - M/M
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.