

7m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM7M



De 7 meter lange HDMM7M High Speed HDMI®-kabel heeft 2 (mannelijke) vergulde HDMI aansluitingen en een duurzame hoogwaardige constructie voor een betrouwbare HDMI-verbinding tussen apparaten zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De 7 meter lange HDMM7M HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

De digitale High Speed HDMI video- en audiokabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige componenten voor de beste high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met een hoge bandbreedte met meerkanaals digitale audio in één kabel voor een kristalheldere weergave en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

- Een enkele handige kabel voor het aansluiten van HD audio/video-ontvangers

Eigenschappen

- 2x HDMI® Mannelijke Connectoren
- Vergulde HDMI-connectoren
- Hoogwaardige constructie
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	23.0 ft [7 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [10 mm]
Lengte product	23.0 ft [7.0 m]
Breedte product	0.8 in [20.0 mm]

Hoogte product	0.4 in [10.7 mm]
Gewicht product	27.5 oz [780.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.4 in [60.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	28.2 oz [800.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	7m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

