

10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Produkt ID: HDDVIMM10M



Med HDDVIMM10M 10 meter lång HDMI® till DVI-D-kabel kan du ansluta ett DVI-D-videokort (eller andra enheter med DVI-D-uttag) till en skärm med stöd för HDMI-teknik. Kabeln har stöd för dubbelriktad drift vilket gör att den även kan sända åt andra hållet - leverera digital video från ett HDMI-uttag till en DVI-D-kompatibel skärm.

Denna kabel med högprestanda är framtagen för att ge bästa möjliga bild via antingen HDMI-teknik eller digitala DVI-anslutningar och är ett värdefullt tillägg till alla applikationer för digital skyltning, multimedia eller hemmabio.

Denna hållbara HDMI-DVI-D-kabel täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kompatibel med HDMI®/DVI-utrustade LCD TV-apparater, LCD-projektorer, Plasma-TV-apparater, HDTV:ar, DVD-spelare och digitala mottagare (STB)
- Koppla samman en DVI-D-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med HDMI®
- Koppla samman en HDMI-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med DVI-D

Funktioner

- Hög bandbredd, okomprimerad video och digitalt flerkanalsljud i en kabel

- Enkel installation

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	DVI-D (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24 AWG
Kabellängd	32.8 ft [10 m]
Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
Produktbredd	1.6 in [39.5 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.6 mm]
Produktvikt	2.6 lb [1.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	10 m HDMI® till DVI-D-kabel – M/M
-----------------	-----------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

