

Cable de 1m HDMI 2.0 Certificado Premium - Cable HDMI con Ethernet de Alta Velocidad Ultra HD 4K 60Hz - HDR10, ARC - Cable de Vídeo HDMI UHD - para Monitores UHD - M/M

ID del Producto: HDMMV1M



Este cable de 1m con certificación HDMI 2.0 de alta velocidad soporta las exigencias diarias de la conexión de sus dispositivos HDMI. Probado para soportar el desgaste más intenso, este cable durable es imprescindible para las aplicaciones empresariales y de consumo. <p

Experimente lo último que HDMI 2.0 puede ofrecer

Este cable 4K de alto rendimiento admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR10 (Alto Rango Dinámico) y Dolby Vision para una mayor relación de contraste y colores vivos.

Además, el ARC (canal de retorno de audio) cuenta con hasta 32 canales de audio digital 5.1 y 7.1 sin comprimir para soportar DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® para un sonido de alta calidad.

Con altas resoluciones, mayores velocidades, imágenes más nítidas y un audio cristalino, puede esperar una experiencia de vídeo mejorada. El cable está garantizado para proporcionar el mejor rendimiento HDMI 4K disponible en la actualidad. Es el cable perfecto para crear el cine en casa definitivo o para ofrecer una señalización digital realista.

Este cable funciona con todos los dispositivos preparados para 4K y también es compatible con especificaciones HDMI previas. <p

Proporcione conexiones superiores con la certificación Premium High Speed

El cable ha sido sometido a pruebas de conformidad rigurosas y está certificado por un Centro de Pruebas Autorizado HDMI para garantizar que soporta las características de gran ancho de banda que promete. También se ha llevado a cabo una prueba EMI para garantizar que el cable minimiza las

interferencias con las señales inalámbricas. <p

#### Características principales del cable

La lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado mejora la protección EMI

Revestimiento de TPE flexible de larga duración & alivio de tensión (el TPE no es tóxico & libre de halógenos para la sostenibilidad del medio ambiente)

#### Características principales del conector

Los conectores chapados en oro y libres de corrosión garantizan una calidad de vídeo superior & una mayor fiabilidad

Probados para soportar más de 10.000 inserciones

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

### Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** El cable HDMI de alta velocidad con certificación Premium de 1 metro soporta 4K 60Hz (3840x2160), 18Gbps de ancho de banda, HDR10, audio de 32 canales (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, BT.2020, 3D
- **CABLE PREMIUM HDMI 2.0:** El cable está diseñado y fabricado para mejorar la integridad de la señal. Cuenta con conectores chapados en oro libres de corrosión y encapsulados en aluminio fundido a presión para evitar la degradación de la señal debido a EMI
- **DURABLE:** Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 600 ciclos de doblado en un ángulo de 120°. Revestimiento de TPE con alivio de tensión que absorbe la tensión de los doblados frecuentes. TPE tiene la certificación RoHS
- **APLICACIONES:** Funciona con ordenadores, portátiles, de sobremesa y estaciones de trabajo. Sirve para conectar su televisor, monitor, pantalla y proyector. Samsung, Sony, Apple TV, Dell y LG. Funciona con HDMI 2.0 Ultra HD y versiones anteriores de HDMI
- **ESPECIFICACIONES:** 1 metro | HDMI 2.0 | Cable HDMI Premium | Cable de alta velocidad con Ethernet | HDMI macho a macho | Diámetro exterior de 6 mm, 30AWG | Cubierta: TPE | Escudo EMI: Lámina de Al-Mylar, trenzado | Garantía de por vida StarTech.com

## Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Active or Passive Adapter  | Pasivo                                      |
| Cantidad de Conductores    | 19                                          |
| Revestimiento del Conector | Oro                                         |
| Cable Tipo Jacket          | TPE - Thermoplastic Elastomers              |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

## Rendimiento

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Video Revision                        | HDMI 2.0b                |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 18Gbps                   |
| Longitud Máxima del Cable             | 3.3 ft [1 m]             |
| Resolución Digital Máxima             | 4K de 60Hz - 3840x2160   |
| Especificaciones de Audio             | HDMI - 32 Channel Audio  |
|                                       | HDMI - 7.1 Channel Audio |
|                                       | HDMI - 5.1 Channel Audio |

## Conector(es)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Conector A | 1 - HDMI (19 pines) |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pines) |

## Requisitos Ambientales

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |

Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa)

#### Características Físicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Color                 | Negro              |
| Calibre del Conductor | 30 AWG             |
| Longitud del Cable    | 3.3 ft [1 m]       |
| Cable OD              | 0.2 in [6 mm]      |
| Longitud del Producto | 39.4 in [100.0 cm] |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [2.0 cm]    |
| Altura del Producto   | 0.4 in [1.1 cm]    |
| Peso del Producto     | 3.1 oz [88.0 g]    |

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 7.6 in [19.2 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.7 in [19.6 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.9 in [2.2 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.7 oz [76.0 g]  |

#### Contenido de la Caja

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable 1m HDMI Premium Blanco |
|---------------------|----------------------------------|

#### Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.