

HDMI 1.4 ケーブル／15.2m／4K30Hz／CMPプレミアム難燃グレード／
壁内配線可／3D映像／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD
UHD／長尺 Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDPMM50



プレミアム定格ハイスピードHDMI®ケーブル。プレミアム空間（常に空気が流れている場所）、ダクト、壁の内側、天井裏、その他CMP/FT6の難燃性が求められる場所での敷設に適しています。

耐久性に優れたケーブルには、2つの金メッキ処理されたHDMIコネクタ（オス）がついており、AVデバイス間で安定した優れたHDMI - HDMI接続を行います。信号増幅器は使用せずに15.2mの距離に対応しています。

この高品質HDMIケーブルは、120Hzのリフレッシュレートで1080p+の解像度に対応し、鮮明なカラーを実現します。また、4K2KのUltra HDに対応しているため、より高い解像度や高いフレームレートが必要となる将来的な高精細度デバイスに備えることができます。

StarTech.com のHDMI - HDMIケーブルについて:

StarTech.comが提供するハイスピードHDMIデジタルビデオ・オーディオケーブルは、高品質、高解像度性能を実現するよう、高い技術力を駆使して設計され最高品質資材のみを使用して製造されています。HDMI規格は、信号処理に高伝送帯域を必要とするビデオとマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルに統合し、鮮明な画像解像度を実現しています。

認証、レポート、互換性



用途

・
空調ダクトやプレミアム空間（常に空気が流れている場所）など、CMP難燃グレードが必要とされる場所でのHDMIケーブル敷設（教育機関、商業施設など）

・ Blu-Ray
Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続

製品の特長

・ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(15.2m)。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応

・プレミアム規格対応: 頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に理想的な4K対応HDMIケーブル

・高品質設計: アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクタ、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換

用途: ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用

・仕様: 15.2m | ブラック | HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 24 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド: アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー | CMPプレミアム難燃規格

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMP定格(プレミアム)

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	15.2 m [50.0 ft]
製品縦	15.2 m [50.0 ft]
製品横	2.1 cm [0.8 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]

製品重量	2.2 kg [4.8 lb]
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	32.6 cm [12.8 in]
パッケージ横	34.3 cm [13.5 in]
パッケージ高さ	6.3 cm [2.5 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	2.1 kg [4.7 lb]
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 – プレナム定格ハイスピードHDMI®ケーブル 15.2m

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。