

## 15m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Produkt-ID: HDDVIMM15M



Mit dem 15 m langen Kabel HDDVIMM15M für die Verbindung von HDMI® zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden. Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt. Dieses widerstandsfähige HDMI-DVI-D-Kabel verfügt über eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Geeignet für HDMI®/DVI-fähige LCD TVs, LCD-Projektoren, Plasmafernseher, HDTV, DVD-Spieler und Digitalempfänger
- Anschluss eines DVI-D-Ausgabegeräts (Videokarte etc.) an HDMI®-fähigen Bildschirm/Display
- Anschluss eines HDMI-fähigen Ausgabegeräts (Videokarte etc.) an DVI-D-Bildschirm/Display

### Merkmale

- Große Bandbreite, nicht komprimierte Videos und digitale Mehrkanal-Audio-Ausgabe mit einem einzigen Kabel

- Einfache Installation

---

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (19-polig)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	49.2 ft [15 m]
Produktlänge	49.2 ft [15.0 m]
Produktbreite	1.6 in [39.5 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15.6 mm]
Produktgewicht	3.7 lb [1.7 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.8 in [35.0 cm]
Package Width	18.1 in [46.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]



Versandgewicht  
(Verpackung) 3.8 lb [1.7 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 15 m HDMI®-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

