

0,5 m HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Productcode: HDDVIMM50CM



Met de HDDVIMM50CM 0,5 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel kunt een HDMI-apparaat aansluiten op een DVI-D-scherm of een DVI-D-apparaat op een HDMI-scherm op een korte afstand en met minder kabelwarboel.

Deze korte HDMI-naar-DVI-kabel is uitstekend geschikt voor apparaten die op korte afstand op elkaar worden aangesloten en kan prima als accessoire voor uw tablet of laptop worden meegenomen.

Deze duurzaam gebouwde HDMI/DVI-D-adapterkabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw HDMI-laptop aan op een DVI-scherm of -projector
- Sluit uw DVI-laptop aan op een HDMI-scherm of -projector

Eigenschappen

- 0.5 m lange kabel
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	DVI-D (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	60% at 25°C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	19.7 in [50 cm]
Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	0.6 in [16.0 mm]
Hoogte product	1.6 in [40.0 mm]
Gewicht product	2.6 oz [72.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]



Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [72.5 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	0,5 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel - M/M
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

