

Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Blu

Product ID: HKLP25BL

Grazie a questo rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m è più semplice tenere in ordine i cavi, legandoli assieme o fissandoli a una struttura.

Questo rotolo per fascette di fissaggio con chiusura a strappo offre una soluzione facile e veloce per legare insieme e fissare i cavi per una posa più efficiente. Riducendo la tensione dei cavi ed evitandone il surriscaldamento, conseguenza di una disposizione disordinata che limita la circolazione dell'aria, le apparecchiature risulteranno più protette.

Il tessuto di fissaggio con chiusura a strappo può essere tagliato alla dimensione desiderata con un comune paio di forbici, scegliendo la lunghezza più adatta per l'applicazione specifica.

Per quanto sia più spesso utilizzato per legare e posare i cavi, il tessuto con chiusura a strappo può anche essere utilizzato per altri materiali presenti in un ambiente IT, come strumenti e canaline. Le fascette si possono rimuovere, riutilizzare e regolare facilmente, evitando gli inconvenienti e gli sprechi legati all'uso delle tradizionali fascette da elettricista.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il rotolo per fascette per cavi è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di tenere in ordine l'ufficio o la sala server legando insieme i cavi delle apparecchiature
- Consente di gestire i cavi in modo da migliorare la circolazione dell'aria e da ridurre la tensione in corrispondenza delle porte per evitare danni alle apparecchiature con montaggio a rack

Features

- Tessuto con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri dei cavi
- Si può comodamente tagliare alla lunghezza desiderata
- Soluzione versatile per legare cavi in impieghi robusti con carichi pesanti
- PROTECT EQUIPMENT: Proper cable management using these self gripping electrical wire hooks and loops improves airflow around equipment and reduces cable strain
- THE STARTECH.COM ADVANTAGE: 2-year warranty, free lifetime technical support. Available in different colors for easy visual cable identification

Caratteristiche

Warranty

2 Years

fisiche

| | |
|--------------------|--------------------|
| Colore | Blue |
| Lunghezza prodotto | 25.0 ft [7.6 m] |
| Larghezza prodotto | 0.7 in [19.000 mm] |
| Altezza prodotto | 0.1 in [2.380 mm] |
| Peso prodotto | 4.5 oz [127.230 g] |

| | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Informazioni confezione | Package Length | 7.4 in [1.9 cm] |
| | Package Width | 8.4 in [2.1 cm] |
| | Package Height | 0.8 in [20 mm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 4.8 oz [136.3 g] |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---|
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | Rotolo di fascette per cavi da 7,6 metri con chiusura a strappo blu |
|----------------------------|--------------------------|---|

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

