

5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)

Produkt-ID: HDDVIMM5M



Mit dem 5 m langen Kabel HDDVIMM5M für die Verbindung von HDMI® zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden. Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt. Dieses widerstandsfähige HDMI-DVI-D-Kabel verfügt über eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Geeignet für HDMI®/DVI-fähige LCD TVs, LCD-Projektoren, Plasmafernseher, HDTV, DVD-Spieler und Digitalempfänger
- Anschluss eines DVI-D-Ausgabegeräts (Videokarte etc.) an HDMI®-fähigen Bildschirm/Display
- Anschluss eines HDMI-fähigen Ausgabegeräts (Videokarte etc.) an DVI-D-Bildschirm/Display

### Merkmale

- Große Bandbreite, nicht komprimierte Videos und digitale Mehrkanal-Audio-Ausgabe mit einem einzigen Kabel

- Einfache Installation

---

#### Hardware

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmung       | Lifetime                           |
| Steckverbinderplatten    | Gold                               |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride           |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |

---

#### Steckverbinder

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Steckverbinder A | HDMI (19-polig)  |
| Steckverbinder B | DVI-D (19-polig) |

---

#### Physische Eigenschaften

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbe          | Schwarz           |
| Drahtstärke    | 28 AWG            |
| Kabellänge     | 16.4 ft [5 m]     |
| Produktlänge   | 16.4 ft [5.0 m]   |
| Produktbreite  | 1.6 in [39.5 mm]  |
| Produkthöhe    | 0.6 in [15.6 mm]  |
| Produktgewicht | 12.4 oz [352.0 g] |

---

#### Verpackungsinformationen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Paketmenge     | 1                 |
| Package Length | 15.6 in [39.7 cm] |
| Package Width  | 5.6 in [14.2 cm]  |
| Package Height | 0.4 in [10.0 mm]  |



Versandgewicht  
(Verpackung) 9.2 oz [260.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 5 m HDMI®-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

