

Rallonge HDMI 2m - Câble HDMI Mâle vers Femelle - Rallonge de Câble HDMI 4K - Câble HDMI UHD 4K 30Hz avec Ethernet M/F - Câble HDMI 1.4 Haut Débit - Rallonge de Cordon HDMI

N° de produit: HDEXT2M



Le câble d'extension HDMI® HDEXT2M de 2 m est doté d'un connecteur HDMI à 19 broches (mâle) à une extrémité et d'un connecteur HDMI à 19 broches (femelle) à l'autre, offrant une distance de connexion supplémentaire de 2 mètres entre vos appareils HDMI.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles d'extension HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prolongez votre câble HDMI® haute vitesse de 2 mètres pour une polyvalence accrue et pour faciliter l'installation de vos appareils A/V

Spécifications techniques

- RALLONGE HDMI HAUTE VITESSE : 2 m de câble HDMI avec Ethernet, compatible 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- DURABLE : Rallonge HDMI haut débit UHD moulée avec une gaine PVC durable pour une haute résistance/fiabilité, la décharge de traction en PVC empêche l'effilochage/dommages dus à des flexions répétés/utilisation brutale, pour les environnements commerciaux
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : un fil de 30AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse de cuivre (couverture de 85 %) améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité
- APPLICATIONS : La Rallonge permet d'atteindre plus facilement les ports (2m supplémentaires) HDMI de votre PC portable/fixe, station de travail ; connectez votre téléviseur/écran/projecteur ; idéal pour la maison/bureau ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- CARACTÉRISTIQUES : 2 m | Noir | HDMI 1.4 | HDMI mâle vers femelle | 30 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse 85% | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	30 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	4.2 oz [120.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	4.0 oz [112.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension HDMI 2 m - M/F
-----------------------	--------------------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis