Cable HDMI de 3m Certificado de Ultra Alta Velocidad - 8K60Hz/4K120Hz - Cable HDMI 2.1 con HDR10+ / eARC - 48Gbps - Cable HDMI 8K para Monitor/TV - Recubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMI21-CBL-8K60-3M



Este cable HDMI™ 2.1 certificado de ultra alta velocidad está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en entornos empresariales, audiovisuales y de TI. Las especificaciones HDMI 2.1 están grabadas de forma permanente en cada conector, una característica exclusiva que elimina las conjeturas, garantiza la compatibilidad y confirma la capacidad del cable para soportar un rendimiento de alto ancho de banda.

Disfrute de vídeo 8K nítido, frecuencias de actualización rápidas e imágenes de alta resolución en pantallas UHD, estaciones de trabajo, videowalls e instalaciones audiovisuales. Este cable HDMI 2.1 de velocidad ultraalta admite 8K a 60 Hz, 5K a 60 Hz, 4K a 120 Hz y un ancho de banda de hasta 48 Gbps para una calidad de señal constante y fiable.

Ofrece un contraste profundo y colores precisos con compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Disfrute de un audio envolvente de 32 canales con eARC, Dolby Atmos®, DTS:X® y 7.1 Dolby® TrueHD. Mantenga la seguridad en la transmisión de contenidos con HDCP 2.3 en dispositivos HDMI 2.1 y de legado.

El cable HDMI 8K está certificado por un centro de pruebas autorizado por HDMI y se somete a rigurosas pruebas de conformidad para verificar la compatibilidad con todas las funciones de alto ancho de banda HDMI 2.1. Se ha sometido a pruebas de EMI para garantizar una interferencia mínima con las señales inalámbricas cercanas. Este cable funciona con todos los dispositivos preparados para 8K y es compatible con las especificaciones HDMI anteriores.

Pase este cable HDMI fácilmente por las esquinas, detrás de las pantallas, entre escritorios y otros equipos gracias a su funda de TPE flexible y sin halógenos y a sus robustos conectores con alivio de tensión. La lámina de aluminio-Mylar con blindaje trenzado minimiza las interferencias electromagnéticas en configuraciones densas y espacios compartidos. Los conectores chapados en oro preservan la integridad de la señal y resisten la corrosión, y están clasificados para más de 10 000

inserciones, lo que permite soportar tanto el desgaste diario como el uso a largo plazo.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ofrezca un rendimiento HDMI 2.1 completo con retrocompatibilidad

• Conecte una estación de trabajo de alto rendimiento a una pantalla UHD de 8K y 60 Hz

Características

• Transmita Vídeo 8K con Gran Ancho de Banda: El cable HDMI 2.1 de 3m ofrece vídeo UHD 8K 60 Hz/4K 120 Hz con HDR10+, Dolby Vision y HDCP 2.3 - Disfrute de audio de 32 canales, TrueHD 7.1, eARC, Dolby Atmos y compatibilidad con DTS:X

• Certificado para un Rendimiento Fiable: Utilice este cable HDMI™ de velocidad ultra alta certificado para garantizar la compatibilidad con HDMI 2.1 y la retrocompatibilidad en múltiples resoluciones y frecuencias de actualización

• Identifique las Especificaciones al Instante: Especificaciones HDMI 2.1 grabadas en cada conector que confirman la compatibilidad de un vistazo - La funda de TPE es flexible y duradera, diseñada para soportar dobleces cerrados y cumple con RoHS

• Para Flujos de Trabajo de Alta Resolución: Optimice estaciones de trabajo con resoluciones UHD superiores a 4K - 8K a 48Gb - Funciona con adaptadores USB-C a HDMI para dispositivos con modo Alt. de DP y MacBook Air/Pro/Max de la serie M

• La Elección de los Profesionales Informáticos: Nuestros cables se someten a rigurosas pruebas de laboratorio para garantizar la durabilidad y la compatibilidad con interfaces HDMI, DisplayPort, USB-C y de legado

General

UPC	065030920261
Garantía	Lifetime

Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	PE
	Tipo del Conector	Straight
	Calibre del Cable	28 AWG
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Diámetro Exterior del Cable	0.3 in [7.3 mm]
	Longitud del Producto	9.9 ft [3.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [20.5 mm]
	Altura del Producto	0.4 in [11.2 mm]
	Peso del Producto	6.1 oz [172 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR de 10% ~ 90%
Rendimiento		
	HDR Support	HDR10+
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	48Gbps
	Resoluciones Digitales Máximas	8K 60Hz
Hardware		
	Adaptador Activo o Pasivo	Passive
	Recubrimiento del Comector	Gold

	Material del Recubrimiento del Cable	TPE (Thermoplastic Elastomer)
	Material del Blindaje del Cable	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable HDMI 2.1 de 3m
	Ancho del Paquete	1.8 in [45 mm]
	Profundidad del Paquete	5.1 in [13 cm]
	Altura del Paquete	9.1 in [23 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	5.4 oz [152 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	HDMI
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.