

Cavo HDMI ad alta Velocità con Ethernet da 1,8m - HDMI a HDMI mini - M/M

ID prodotto: HDMIACMM6



Il cavo HDMI™ Mini a HDMI con Ethernet è progettato per collegare dispositivi dotati di una porta HDMI Mini a un display/dispositivo abilitato HDMI, fornendo una soluzione economica per collegare dispositivi HDMI all'avanguardia e di nuova generazione alla tecnologia HDMI esistente.

HDMI™ ad Alta Velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Realizzato con filo di rame 30 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Una soluzione con un unico cavo per il collegamento rapido di dispositivi A/V dotati di HDMI®
- È dotato di un cavo con contatti in oro di alta qualità, che ottimizza le prestazioni della fotocamera digitale o videocamera.

Caratteristiche

- Connettori placcati in oro HDMI®
- Il connettore Mini HDMI offre un fattore di forma compatto, che facilita l'integrazione della tecnologia HDMI nei dispositivi portatili.
- Progettato per prestazioni e facile portabilità
- APPLICATIONS: This short cord connects Mini HDMI (Type-C) devices such as phones, tablets, laptops and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV/monitor/display/projector; Ideal for viewing on larger screens; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- SPECS: 6 foot | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) to HDMI Male (Type-A/Standard) | 30 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - Mini HDMI (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	3.6 oz [101.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.1 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [88.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 1,8 m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.