

1m Micro HDMI naar HDMI Kabel met Ethernet, 4K 30Hz Video, Duurzame High Speed
Micro HDMI Type-D naar HDMI 1.4 Adapter/Converter Kabel, UHD HDMI
Monitors/TVS/Displays, M/M

Productcode: HDMIADMM3



Deze HDMI™ Micro naar HDMI kabel met Ethernet is ontworpen om apparaten met een HDMI Micro-poort aan te sluiten op een HDMI-scherm/apparaat. Dit is een voordelige oplossing om HDMI apparaten van de nieuwste en volgende generatie aan te sluiten op bestaande HDMI-technologie.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Door het gebruik van 34 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- A single-cable solution for quickly connecting your Smartphone or portable device to your HDMI®-enabled TV or display

Eigenschappen

- **HIGH SPEED MICRO HDMI NAAR HDMI CABLE:** 1m HDMI 1.4b adapterkabel met Ethernet. Ondersteunt 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2Gbps bandbreedte, breedbeeld ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUURZAAM:** Volledig gegoten Ultra HD High Speed Micro HDMI naar HDMI converter kabel met duurzame PVC-mantel voor hoge sterkte en betrouwbaarheid. Flexibele PVC trekantlasting voorkomt rafelen of schade als gevolg van herhaalde buigen en intensief gebruik
- **HOOGWAARDIGE KWALITEIT:** Micro HDMI naar HDMI-kabel met 34AWG draad en vergulde connectoren. EMI-bescherming met Al-Mylar folie en koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor een hogere kwaliteit video en audio
- **TOEPASSINGEN:** Verbindt Micro HDMI (Type-D) apparaten: GoPro Hero/Raspberry Pi 4/camera's (DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS aan uw HDMI Type-A monitor/display/projector. Ideaal voor het bekijken op grotere schermen. Samsung/Sony/Apple TV/Asus ZenBook
- **SPECIFICATIES:** 1m Zwart | HDMI 1.4b HDMI Male (Type-D/Micro) naar HDMI Male (Type-A/Standard) | 34 AWG | PVC | EMI bescherming: Al-Mylar folie | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - Micro HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	34 AWG
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.2 mm]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Gewicht product	1.2 oz [34.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [42.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.