

1,8m Micro HDMI auf HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 30Hz Video - Robustes High Speed Micro HDMI Typ-D auf HDMI 1.4 Konverter/Adapterkabel - UHD HDMI Monitore/TVs/Displays - M/M

Produkt-ID: HDMIADMM6



Das HDMI™ Micro zu HDMI Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um Geräte, die über einen HDMI Micro-Anschluss verfügen, mit einem HDMI-fähigen Bildschirm/Gerät zu verbinden. Es bietet eine kostensparende Lösung für den Anschluss von HDMI-fähigen Geräten der neuesten und der nächsten Generation an die bestehende HDMI-Technologie.

#### High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt es Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Dieses Kabel besteht aus 34 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

#### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- A single-cable solution for quickly connecting your Smartphone or portable device to your HDMI®-enabled TV or display

## Merkmale

- HOCHGESCHWINDIGKEITS MIKRO HDMI AUF HDMI KABEL: 1,8m HDMI 1.4b Adapter mit Ethernet unterstützt 4K (3840x2160p, 30Hz/4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbit/s Bandbreite, Wide Format, 8 Audio Kanäle (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- LANGLEBIG: Ultra HD-Hochgeschwindigkeits Konverterkabel Mikro HDMI auf HDMI mit strapazierfähigem PVC-Mantel für hohe Festigkeit/Zuverlässigkeit; die flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen oder Beschädigungen durch wiederholtes Biegen/Verwendung
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Mikro HDMI auf HDMI Kabel mit 34AWG-Draht mit vergoldeten Anschlüssen und EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und Ableitung verbessern die Signalintegrität und Zuverlässigkeit und bieten eine höhere Video- und Audioqualität
- ANWENDUNGEN: Dieses Adapterkabel verbindet Micro HDMI (Typ-D) Geräte: GoPro Hero/Raspberry Pi 4/Kameras (DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS an Ihren HDMI (Typ-A Monitor/Display/Projektor; Ideal für größeren Bildschirmen; Samsung/Sony/Apple TV/Asus ZenBook
- SPEZIFIKATIONEN: 1,8m | Schwarz | HDMI 1.4b | HDMI Stecker (Typ-D/Micro) auf HDMI Stecker (Typ-A/Standard) | 34 AWG | PVC Mantel | Abschirmung: Al-Mylar-Folie | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Unterstützt HDMI 1.4 und früher | Lebenslange Garantie

---

### Hardware

#### Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 19

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - Micro HDMI (19-polig)

---

### Physische

**Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	34 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Außen Durchmesser des Kabels	0.2 in [4.2 mm]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	2.1 oz [60.0 g]

---

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	5.0 in [12.6 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 oz [62.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - 6 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M
--------------------	--

---

**Garantieinformationen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

