

2m Micro HDMI naar HDMI Kabel met Ethernet, 4K 30Hz Video, Duurzame High Speed Micro HDMI Type-D naar HDMI 1.4 Adapter/Converter Kabel, UHD HDMI Monitors/TVS/Displays, M/M

Productcode: HDMIADMM6



The HDMIADMM6 6-foot High Speed HDMI® to HDMI Micro cable enables you to connect devices with an HDMI Micro port to a display/device with a standard HDMI port - a cost-saving solution for connecting cutting-edge and next-generation HDMI-capable devices to existing HDMI technology.

The HDMI/HDMI Micro cable features high-quality gold-tipped connectors that ensure peak connectivity, and is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- A single-cable solution for quickly connecting your Smartphone or portable device to your HDMI®-enabled TV or display

Eigenschappen

- HIGH SPEED MICRO HDMI NAAR HDMI CABLE: 2m HDMI 1.4b adapterkabel met Ethernet | 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2Gbps bandbreedte, breedbeeld ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- DUURZAAM: Volledig gegoten Ultra HD High Speed Micro HDMI naar HDMI converter kabel met duurzame PVC-mantel voor hoge sterkte en betrouwbaarheid. Flexibele PVC trekontlasting voorkomt rafelen of schade als gevolg van herhaalde buigen en intensief gebruik

- **HOOGWAARDIGE KWALITEIT:** Micro HDMI naar HDMI-kabel met 34AWG draad en vergulde connectoren. EMI-afscherming met Al-Mylar folie en koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor een hogere kwaliteit video en audio
- **TOEPASSINGEN:** Verbindt Micro HDMI (Type-D) apparaten: GoPro Hero/Raspberry Pi 4/camera's (DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS aan uw HDMI Type-A monitor/display/projector. Ideaal voor het bekijken op grotere schermen. Samsung/Sony/Apple TV/Asus ZenBook
- **SPECIFICATIES:** 2m Zwart | HDMI 1.4b HDMI Male (Type-D/Micro) naar HDMI Male (Type-A/Standard) | 34 AWG | PVC | EMI Bescherming: Al-Mylar folie | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	Micro HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	34 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.2 mm]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Gewicht product	2.2 oz [62 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]



Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.5 in [12 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 oz [67 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	6 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

